


Raccord de tuyau ST 25 AL-EL




Art.-Nr.: 10.02.01.01680



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Construction de l'utilisation	Éjecteur basique
Longueur L	4,00 mm
Largeur B	46,00 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm

ST 25 AL-EL



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	51,00 mm
Longueur L2	12,00 mm
Longueur L	4,00 mm
Largeur B	46,00 mm
Diamètre extérieur D1	37,0 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre nominal dn	20,00 mm

Données de construction ST 25 AL-EL



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	50,5 g
Matière	Aluminium
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	0 ... 0 °C



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01680

1

Raccord de tuyau

ST 25 AL-EL



Art.-Nr.: 10.02.01.01680



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01680



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01680