

バキュームコンペア SEC-100 A2



Art.-Nr.: 10.02.01.01691




SEC-100 A2

バキュームコンペア SECは組立済みで納品されます。

技術資料

属性	値
材質	オーステナイト系ステンレス鋼
吸込量 (最大)	36.600 m ³ /h



デザインデータ SEC-100 A2

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	70.00 mm
グリップバーの長さ L	21.00 mm
外径 D1	19.0 mm
外径 D2	19.0 mm
外径 D	37.00 mm
スレッド G2	G1/8-IG
グリップバーの長さ LG3	8.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	29.0 mm
スレッド G3	M4-F



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.01.01691

Art.-Nr.: 10.02.01.01691

 技術資料

属性	値
最大真空	-5.020 inHg
質量	0.206 kg
材質	オーステナイト系ステンレス鋼
エア消費量吸引	6.709 cfm
吸込量 (最大)	36.600 m³/h
圧力範囲 (作動圧) [bar]	29.0 ~ 87.0
作動温度	°C
最大吸込量	21.541 cfm
製品ファミリー	SEC

注記:エア消費量:最適作動圧(4,5bar)で

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.01.01691