

Art.-Nr.: 10.02.01.01738




技術資料

ノズル径	1.3 mm
到達真空圧	61.0 %
エア消費量吸引	74.0 l/min
吸込量（最大）	297.6 l/min
製品仕様エジェクタの追加	サイレンサ付き
サイズ	22.00
最適作動圧	4.00 bar
ステージ本数	3
デザイン	多め（通気性のあるワーク向け）

SBP HF 3 13 22 SD

ベーシックエジェクタ SBP-HV/HFは、すぐに接続可能な製品として納品されます。




デザインデータ

グリップパーの長さ L1	231.00 mm
グリップパーの長さ L2	32.50 mm
グリップパーの長さ L	160.50 mm
幅B	35.00 mm
高さ H2	9.50 mm
高さ H	44.00 mm
外径 D2	29.0 mm
外径D	23.00 mm
d2	6.4 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	G3/8-F
グリップパーの長さ LG3	7.0 mm
グリップパーの長さ L3	34.50 mm
高さ H3	25.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	22.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	22.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	26.0 mm
スレッドG3	G1/4"-F
スレッドG5	M6-F

デザインデータ SBP HF 3 13 22 SD

Art.-Nr.: 10.02.01.01738



技術資料

ノズル径	1.3 mm
推奨圧縮エアホース内径	6.0 mm
推奨ホース内径 真空	12.0 mm
到達真空圧	61.0 %
ノイズレベル吸引	61.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	69.0 dB(A)
質量	295.00 g
エア消費量吸引	2.613 cfm
吸込量 (最大)	18.310 m ³ /h
最適作動圧	4.00 bar
ステージ本数	3
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.0 ~ 6.0 bar
作動温度	0 ... 60 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	28.8 ~ 87.0
最適圧力	58.0 psi
最大吸込量	10.509 cfm
製品ファミリー	SBP-HV-HF



各作業圧で実現する真空度

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-...-06-13	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-...-13-22	-	290	467	610	720	765



発注データ アクセサリ 10.02.01.01738

Typ		本数
取付ブラケット	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
取付セット	SET SFE 22	10.02.01.01577
クイックエキゾーストバルブ	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
取付けセット	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
サイレンサー (丸型)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01738

ベーシックエジェクタ

SBP HF 3 13 22 SD



Art.-Nr.: 10.02.01.01738



発注データ スペアパーツ **10.02.01.01738**

Typ		本数
エジェクタモジュール	SEP HF 3 13 22	10.02.01.01348
真空カートリッジ用ハウジング	SFE 22 AL	10.02.01.01421
真空カートリッジ用ホルダー	SHC 3 22	10.02.01.01514
サイレンサー（丸型）	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01738