

Art.-Nr.: 10.02.01.01740



SBP HV 3 16 22 S SD


L'eiettore base SBP-HV/HF vengono forniti come prodotto finito per connessione.

Dati tecnici

Diametro dell'ugello	1,6 mm
Grado di evacuazione	90,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	103,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	228,2 l/min
Funzione supplementare di un eiettore	Silenziatore
Misura	22,00
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	3
Eiettori compatti di forma	Con valvola di sicurezza
Forma	Vuoto elevato

Dati di costruzione

Lunghezza L1	231,00 mm
Lunghezza L2	32,50 mm
Lunghezza L	160,50 mm
Larghezza B	35,00 mm
Altezza H2	9,50 mm
Altezza H	44,00 mm
Diametro esterno D2	29,0 mm
Diametro esterno D	23,00 mm
d2	6,4 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG3	7,0 mm
Lunghezza L3	34,50 mm
Altezza H3	25,50 mm
Griglia forata Y1	22,0 mm
Griglia forata X1	22,0 mm
Griglia forata X2	26,0 mm
Filettatura G3	G1/4"-IG
Filettatura G5	M6-IG



Dati di costruzione SBP HV 3 16 22 S SD



Art.-Nr.: 10.02.01.01740

**Dati tecnici**

Diametro dell'ugello	1,6 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	12,0 mm
Grado di evacuazione	90,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	63,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	70,0 dB(A)
Peso	295,00 g
Consumo d'aria in aspirazione	3,637 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	8,058 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	3
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi]	29,0 ... 87,0
Pressione ottimale	58,0 psi
Famiglia di prodotti	SBP-HV-HF

**Dati di ordinazione accessori 10.02.01.01740**

Typ		Numero articolo
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Kit pezzi di fissaggio	SET SFE 22	10.02.01.01577
Valvola a sgancio rapido	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Kit pezzi di fissaggio	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.01.01740**

Typ		Numero articolo
Module di eiettore	SEP HV 3 16 22 S	10.02.01.01411
Alloggiamento ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Cappuccio di tenuta	SHC 3 22	10.02.01.01514
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517

