


Art.-Nr.: 10.02.01.01808



SFE 7 POM

Datos técnicos

Diámetro del orificio	7,0 mm
Longitud L	36,50 mm
Anchura B	19,00 mm
Altura H	25,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Rosca G2	M8x0.5-HE
Conexión de aire comprimido	M8x0.5-HE
Conexión de ventosa	G1/8"-HE



Datos de diseño SFE 7 POM

Datos de diseño

Longitud L2	13,50 mm
Longitud L	36,50 mm
Anchura B	19,00 mm
Altura H2	5,00 mm
Altura H	25,00 mm
Diámetro interior d1	8,0 mm
d2	4,2 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Rosca G2	M8x0.5-HE
Longitud L3	10,00 mm
Longitud L4	17,00 mm
Cuadrícula de orificios Y1	12,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	12,0 mm
Cuadrícula de orificios X2	19,0 mm
Rosca G4	M4-HE
Rosca G3	G1/8"-HE
Rosca G5	M4-HE



Carcasa ecoPump
SFE 7 POM



Art.-Nr.: 10.02.01.01808



Datos técnicos

Peso	19,50 g
Material	Polioximetileno



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01808