



Art.-Nr.: 10.02.01.01939



ABL-SET SBPL/SCPL M

技術資料

グリップバーの長さ L	71.00 mm
幅 B	31.00 mm
高さ H	82.50 mm
サイズ	M



デザインデータ ABL-SET SBPL/SCPL M

デザインデータ

グリップバーの長さ L	71.00 mm
幅 B	31.00 mm
高さ H	82.50 mm
内径 d1	4.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	20.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	60.0 mm
スレッド G4	G1/2"-F



技術資料

質量	40.00 g
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C

エア排気口接続セット

ABL-SET SBPL/SCPL M



Art.-Nr.: 10.02.01.01939



発注データ アクセサリ **10.02.01.01939**

Typ		本数
タケノコニップル	ST G1/2-AG 19 MS-V	10.08.03.00163
タケノコニップル	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168
真空ホース (メートル)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
真空ホース (メートル)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
ホースクランプ	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
ホースクランプ	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01939