



Art.-Nr.: 10.02.01.01940



## 技術資料

グリッパーの長さ L	71.00 mm
幅 B	31.00 mm
高さ H	97.00 mm
サイズ	L

ABL-SET SBPL/SCPL L



## デザインデータ

グリッパーの長さ L	71.00 mm
幅 B1	40.50 mm
幅 B	31.00 mm
高さ H	97.00 mm
内径 d1	4.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	20.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	60.0 mm
スレッド G4	G1"-F

デザインデータ ABL-SET SBPL/SCPL L



## 技術資料

質量	62.00 g
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
作動温度	°C

エア排気口接続セット

## ABL-SET SBPL/SCPL L



Art.-Nr.: 10.02.01.01940



発注データ アクセサリ **10.02.01.01940**

Typ		本数
タケノコニップル	ST G1/2-AG 19 MS-V	10.08.03.00163
タケノコニップル	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168
真空ホース (メートル)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
真空ホース (メートル)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
ホースクランプ	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
ホースクランプ	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01940](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01940)