




EIP 05 S04 EA

L'éjecteur basique EIP est livrée prête à être raccordée.



Données de construction EIP 05 S04 EA

Données techniques

Connexion	Flexible D6(1)-D6(2)
Taille de buse	05

Données de construction

Longueur L2	25,50 mm
Longueur L	50,50 mm
Diamètre extérieur D	16,20 mm
Diamètre intérieur d1	6,0 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm



Art.-Nr.: 10.02.01.02139



Données techniques

Taille de buse	0,5 mm
Degré d'évacuation	89,0 %
Poids propre	42,00 g
Capacité d'aspiration (max.)	0,420 m³/h
Pression de service optimale	4,00 bar
Connexion	Flexible D6(1)-D6(2)

