




EIP 05 S04 EA

L'eiettore base EIP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Dati tecnici

Connessione	Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Diametro nominale	05



Dati di costruzione EIP 05 S04 EA

Dati di costruzione

Lunghezza L2	25,50 mm
Lunghezza L	50,50 mm
Diametro esterno D	16,20 mm
Diametro interno d1	6,0 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm

Art.-Nr.: 10.02.01.02139



Dati tecnici

Diametro nominale	0,5 mm
Grado di evacuazione	89,0 %
Peso	42,00 g
Capacità di aspirazione (max.)	0,420 m ³ /h
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Connessione	Tubo fless. D6(1)-D6(2)

