

Eiettores inline
EIP 10 S04



Art.-Nr.: 10.02.01.02144




EIP 10 S04

L'eiettores base EIP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Dati tecnici

Connessione	Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Diametro nominale	10



Dati di costruzione EIP 10 S04

Dati di costruzione

Lunghezza L2	25,50 mm
Lunghezza L	40,50 mm
Diametro esterno D	16,20 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.02144

Art.-Nr.: 10.02.01.02144



Dati tecnici

Diametro nominale	1,0 mm
Grado di evacuazione	89,0 %
Peso	34,50 g
Capacità di aspirazione (max.)	1,230 m ³ /h
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Connessione	Tubo fless. D6(1)-D6(2)

