

Art.-Nr.: 10.02.01.02144




EIP 10 S04

L'éjecteur basique EIP est livrée prête à être raccordée.

Données techniques

Connexion	Flexible D6(1)-D6(2)
Taille de buse	10



Données de construction EIP 10 S04

Données de construction

Longueur L2	25,50 mm
Longueur L	40,50 mm
Diamètre extérieur D	16,20 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm



Art.-Nr.: 10.02.01.02144



Données techniques

Taille de buse	1,0 mm
Degré d'évacuation	89,0 %
Poids propre	34,50 g
Capacité d'aspiration (max.)	1,230 m³/h
Pression de service optimale	4,00 bar
Connexion	Flexible D6(1)-D6(2)

