




SMP 15 NO AS RD


Kompakt ejektör SCP bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu kutusu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1,5 mm
Hava tüketimi emiş	117,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	65,0 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	5,0 ... 6,0 bar
Şekil kompakt ejektörler	Üfleme sistemi ile
Kontrol Valfi	Normalde açık
Çalışma modu	Dijital hava tasarruf fonksiyonu



Tasarım verileri SMP 15 NO AS RD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	37,50 mm
Uzunluk L	112,50 mm
Genişlik B	22,00 mm
Yükseklik H1	181,50 mm
Yükseklik H2	58,50 mm
Yükseklik H	54,00 mm
İç çap d	5,50 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	G3/8"-F
Yükseklik H3	20,10 mm
Delik aralığı Y1	12,0 mm
Delik aralığı X1	49,5 mm
Delik aralığı X2	69,5 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.00570

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1,5 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Vakum debisi (maks.)	2,295 cfm
Ürün ailesi	SMP
Kontrol Valfi	Normalde açık

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.00570

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.00570**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP 10.02.02.00654
Susturucu (küp şekli)	SD 50.5x21x53.5 SMP15/20 10.02.02.00651

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00570