

Eiettore compatto

SCP 10 NC AS



Art.-Nr.: 10.02.02.00602



SCP 10 NC AS

L'eiettore compatti SCP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).


Parti di ricambio disponibili: silenziatore, filtro

Accessori disponibili: cavo di connessione, connettore

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,0 mm
Consumo d'aria in aspirazione	53,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	37,0 l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Eiettori compatti di forma	Con sistema di soffiaggio
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

Dati di costruzione



Dati di costruzione SCP 10 NC AS

Attributo	Valore
Lunghezza L2	7,00 mm
Lunghezza L	71,50 mm
Larghezza B	20,20 mm
Altezza H1	101,50 mm
Altezza H2	36,50 mm
Altezza H	42,20 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	G1/8"-IG
Altezza H3	15,00 mm
Griglia forata Y1	12,0 mm
Griglia forata X1	41,5 mm
Griglia forata X2	58,5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00602

Eiettore compatto
SCP 10 NC AS



Art.-Nr.: 10.02.02.00602



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Capacità di aspirazione (max.)	1,306 cfm
Famiglia di prodotti	SCP
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale
Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.00602



Dati di ordinazione accessori 10.02.02.00602

Typ	Numero articolo
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P
	21.04.06.00086



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.00602

Typ	Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP
	10.02.02.00655
Dispositivo silenziatore (quadr)	SD 28x19x31.5 SCP10/15
	10.02.02.00653



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00602