

Système Venturi compact

SCP 15 NO AS



Art.-Nr.: 10.02.02.00611



SCP 15 NO AS

L'éjecteur compact SCP est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).


Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant

Accessoires disponibles : câble de raccordement, connecteur

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,5 mm
Consommation d'air aspiration	117,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	65,0 l/min
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Forme des éjecteurs compacts	Avec système de soufflage
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

Données de construction



Attribut	Valeur
Longueur L2	7,00 mm
Longueur L	71,50 mm
Largeur B	20,20 mm
Hauteur H1	101,50 mm
Hauteur H2	36,50 mm
Hauteur H	42,20 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/8"-F
Hauteur H3	15,00 mm
Espacement des trous Y1	12,0 mm
Espacement des trous X1	41,5 mm
Espacement des trous X2	58,5 mm

Données de construction SCP 15 NO AS



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00611

Art.-Nr.: 10.02.02.00611

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,5 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Capacité d'aspiration (max.)	65,0 l/min
Capacité d'aspiration max.	2,295 cfm
Famille de produits	SCP
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur	

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.00611

**Données de commande accessoires 10.02.02.00611**

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086

**Données de commande pièce de rechange 10.02.02.00611**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP	10.02.02.00655
Silencieux (rectangulaire)	SD 28x19x31.5 SCP10/15	10.02.02.00653

