

コンパクトエジェクタ SCP 30 NC AS



Art.-Nr.: 10.02.02.00642



SCP 30 NC AS

コンパクトエジェクタ SCP/SMPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。(電気接続ケーブルは別途お求めください)


スペアパーツ: サイレンサ、フィルターエレメント

アクセサリ: 電気接続ケーブル、ワンタッチホースコネクタ

技術資料

属性	価値
ノズル径	3.0 mm
エア消費量吸引	420.0 l/min
吸込量 (最大)	200.0 l/min
圧力範囲 (作動圧) [bar]	5.0 ~ 6.0 bar
エジェクタの仕様	真空破壊システム付き
電磁弁	ノーマルクローズ

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L2	37.50 mm
グリッパーの長さ L	112.50 mm
幅B	22.00 mm
高さ H1	147.50 mm
高さ H2	73.50 mm
高さ H	54.00 mm
内径d	5.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	G3/8-F
高さ H3	20.10 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	12.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	49.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	69.5 mm

デザインデータ SCP 30 NC AS



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.00642

コンパクトエジェクタ SCP 30 NC AS



Art.-Nr.: 10.02.02.00642

技術資料

属性	値
ノズル径	3.0 mm
到達真空圧	85.0 %
吸込量 (最大)	200.0 l/min
最大吸込量	7.062 cfm
製品ファミリー	SCP
電磁弁	ノーマルクローズ

※真空スイッチおよび電磁弁の供給電圧はDC-24 Vです。※エア消費量は作動圧5 barで使用したときの値です。推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.02.00642

発注データ アクセサリ 10.02.02.00642

Typ		本数
接続ケーブル	ASK B-Form-C 5000 K-3P	21.04.06.00084
接続ケーブル	ASK 10000 K-3P	21.04.06.00118
プラグ	ASS B-C SK	21.04.06.00085

発注データ スペアパーツ 10.02.02.00642

Typ		本数
フィルター付きインサート (円形)	FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP	10.02.02.00654
サイレンサ付き (キューブ型)	SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30	10.02.02.00652