





SMP 25 NC AS RD

L'éjecteur compact SCP est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant

Accessoires disponibles : câble de raccordement, connecteur



Données de construction SMP 25 NC AS RD

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,5 mm
Consommation d'air aspiration	310,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	161,0 l/min
Plage de pression (pression de service) [bar]	5,0 ... 6,0 bar
Forme des éjecteurs compacts	Avec système de soufflage
Vanne de commande	sans courant, fermé
Mode de fonctionnement	Fonction économie d'énergie numérique

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	37,50 mm
Longueur L	112,50 mm
Largeur B	22,00 mm
Hauteur H1	196,50 mm
Hauteur H2	73,50 mm
Hauteur H	54,00 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-F
Hauteur H3	20,10 mm
Espacement des trous Y1	12,0 mm
Espacement des trous X1	49,5 mm
Espacement des trous X2	69,5 mm

Système Venturi compact
SMP 25 NC AS RD



Art.-Nr.: 10.02.02.00777



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,5 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Capacité d'aspiration (max.)	161,0 l/min
Capacité d'aspiration max.	5,685 cfm
Famille de produits	SMP
Vanne de commande	sans courant, fermé
Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur	



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.00777



Données de commande pièce de rechange 10.02.02.00777

Typ		Nombre d'article
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP	10.02.02.00654
Silencieux (rectangulaire)	SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30	10.02.02.00652



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00777