


GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30

技術資料

属性	価値
接続本数	2
圧力範囲（作動圧）[bar]	bar
グリッパーの長さ L	78.00 mm
幅B	38.00 mm
高さ H	49.50 mm
内径d	7.00 mm



デザインデータ GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	78.00 mm
幅B2	7.00 mm
幅B	38.00 mm
高さ H2	8.00 mm
高さ H	49.50 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG1	G1/2"-F
幅B3	16.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	34.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	62.0 mm



技術資料

属性	価値
質量	375.0 g

圧縮エア接続プレート

GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30



Art.-Nr.: 10.02.02.00917



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.02.00917



スペアパーツの注文データ 10.02.02.00917

Typ		製品コード
マニホールド GP用カバー	EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30	10.02.02.00728
Oリング	O-RING 14x1.5 NBR-70	10.07.08.00150



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.00917