




GP 5 SMP 15

Technische Daten

Attribut	Wert
Anzahl Anschlüsse	5
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	bar
Länge L	147,00 mm
Breite B	38,00 mm
Höhe H	49,50 mm
Innendurchmesser d	7,00 mm



Konstruktionsdaten GP 5 SMP 15

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	147,00 mm
Breite B2	7,00 mm
Breite B	38,00 mm
Höhe H2	8,00 mm
Höhe H	49,50 mm
Innendurchmesser d	7,00 mm
Gewinde G1	G1/2"-IG
Breite B3	16,00 mm
Lochabstand Y2	34,0 mm
Lochabstand X1	131,0 mm

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Gewicht	700,0 g



Druckluftanschlussplatte

GP 5 SMP 15



Art.-Nr.: 10.02.02.00920



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.02.02.00920



Bestelldaten Ersatzteile 10.02.02.00920

Typ		Artikelnummer
O-Ring	O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB	10.07.08.00129



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00920