

Art.-Nr.: 10.02.02.03296




SEAC 10 RP L

Ejektör SEAC RP bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, tutucu (ejektör adaptörü)

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1.0 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Şekil kompakt ejektörler	Sol versiyon
Ejektörün işlevselliği	pnömatik hava tasarrufu fonksiyonu



Tasarım verileri SEAC 10 RP L

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	29.50 mm
Uzunluk L	52.00 mm
Genişlik B	44.50 mm
Yükseklik H1	39.80 mm
Yükseklik H2	29.30 mm
Yükseklik H	38.30 mm
Dış çap D	27.00 mm
İç çap d1	13.8 mm
İç çap d	4.30 mm
Dış G1	G1/8"-F



Art.-Nr.: 10.02.02.03296


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ağırlık	180.0 g
Maks. hava tüketimi üfleme	92.0 l/min
Hava tüketimi emiş	2.295 cfm
Vakum debisi (maks.)	1.271 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	58,0 ... 87,0
Hava tüketimi üfleme	3.178 cfm
Maks. vakum	25.100 inHg
Ürün ailesi	SEAC-RP


Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03296


Art.-Nr.: 10.02.02.03296

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	
SEAC 10 RP	425	510	610	770	840	870	865	860	855	-

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEAC 10 RP	0.12	0.20	0.39	0.62	0.93	1.35	1.98	3.26	6.50



Art.-Nr.: 10.02.02.03296

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEAC 10 RP	35	34	32	27.5	24	19.5	12	8	5	3

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.03296**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.03296**

Typ		Ürün numarası
Ejektör adaptörü	ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S	10.02.02.03483
Ejektör adaptörü	ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L	10.02.02.03484
Ejektör adaptörü	ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC	10.02.02.04067
Ejektör adaptörü	ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC	10.02.02.04068
Tooling-System-Schmalz	HTS-A2 E G18 G5	10.07.06.00189
Tooling-System-Schmalz	HTS-A2 E G2 G5	10.07.06.00188
Tooling-System-Schmalz	HTS-A2 E G9 G5	10.07.06.00190
Tooling-System-Schmalz	HTS-A2 E-RA G5	10.07.06.00186
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E G17 G5	10.07.06.00168
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E G18 G5	10.07.06.00169
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E G2 G5	10.07.06.00170
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E G9 G5	10.07.06.00171
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E-RA G5	10.07.06.00185

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03296