

Eiettore compatto
SCPSb 10 S04 NC



Art.-Nr.: 10.02.02.04132




Dati tecnici

Attributo	Valore
Vuoto max.	-850 mbar
Consumo d'aria in aspirazione	46,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	36,0 l/min
Connessione	Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Diametro nominale	10
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

SCPSb 10 S04 NC

L'eiettore compatto SCPSb viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Accessori disponibili: cavo di connessione, fissaggio per barra DIN, filtro per vuoto, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	102,50 mm
Larghezza B1	18,60 mm
Altezza H1	97,00 mm
Diametro interno d1	6,0 mm
d2	6,0 mm
Diametro interno d	4,40 mm
Misura del foro d3	2,6 mm
Lunghezza L3	22,00 mm
Griglia forata Y1	12,0 mm
Griglia forata Y2	12,0 mm

Dati di costruzione SCPSb 10 S04 NC



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04132

Art.-Nr.: 10.02.02.04132




Dati tecnici


Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Grado di evacuazione	85,0 %
Peso	0,165 kg
Capacità di aspirazione (max.)	2,210 m ³ /h
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SCPSb
Diametro nominale	10
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente




Dati sulle prestazioni



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]



Art.-Nr.: 10.02.02.04132



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

	2	3	4	5	6
SCPSb 10	470	700	850	830	815
SCPSb 2-09	420	640	820	875	850



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 10	0.05	0.15	0.3	0.5	0.8	1.2	1.75	2.8	5.5
SCPSb 2-09	0.0	0.0	0.00	0.2	0.45	0.85	1.45	2.5	5.0



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 10	36.1	29.5	25.7	20.8	16.9	13	8.1	3.4	0.5
SCPSb 2-09	49.6	42.1	34.4	24.7	17	11.4	7.2	3.3	0.5



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.04132



Ordinare gli accessori dati 10.02.02.04132

Typ		codice articolo
Unità aria di scarico	ABL-SET SCPS einstufig	10.02.02.04216
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Top-hat rail morsetto comp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
Kit pezzi di fissaggio	SET SCPS	10.02.02.04343
Set di riparazione	UMR-SET SCPSb	10.02.02.04848
Filtro per vuoto (inline)	VFI CN6/4 50	10.07.01.00241
Filtro per vuoto (inline)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Filtro per vuoto (inline)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04132

Eiettore compatto

SCPSb 10 S04 NC



Art.-Nr.: 10.02.02.04132



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.02.04132

Typ		codice articolo
Inserto dispositivo silenz. (tonda)	SD-EINS 15x16.5 SD	10.02.02.04141
Filtro tondo	SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22	10.02.02.04404



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04132