

Art.-Nr.: 10.02.02.04371



SCPSb 2-07 S04 NO


コンパクトエジェクタ SCPSbは、すぐに接続可能な製品として納品されます。（電気接続ケーブルは別途お求めください）

アクセサリ: 電気接続ケーブル、DINレール取付セット、真空フィルター、マニホールド、外部排気用ポート

### 技術資料

最大真空	-850 mbar
エア消費量吸引	22.0 l/min
吸込量（最大）	37.0 l/min
接続	接続ホース径：外径 $\Phi 6$ mm
ノズルサイズ	2-07
電磁弁	ノーマルオープン

### デザインデータ



グリッパーの長さ L1	109.50 mm
幅 B1	18.60 mm
高さ H1	97.00 mm
内径 d1	6.0 mm
d2	6.0 mm
内径 d	4.40 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	2.6 mm
グリッパーの長さ L3	22.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	12.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	12.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	36.9 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	16.0 mm

デザインデータ SCPSb 2-07 S04 NO



Art.-Nr.: 10.02.02.04371

 技術資料

保護タイプ IP	IP 40(プラグ装着時)
到達真空圧	85.0 %
質量	0.165 kg
最大エア消費量 真空破壊	120.0 l/min
エア消費量真空破壊	7.200 m <sup>3</sup> /h
吸込量 (最大)	2.280 m <sup>3</sup> /h
最適作動圧	4.50 bar
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 6.0 bar
製品ファミリー	SCPSb
ノズルサイズ	2-07
電磁弁	ノーマルオープン

 各作業圧で実現する真空度

	2	3	4	5	6
SCPSb 07	480.00	700.00	860.00	850.00	830.00
SCPSb 2-07	345.00	560.00	790.00	890.00	880.00

 各真空範囲における真空到達時間[s/l]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 07	0.15	0.30	0.65	1.10	1.75	2.75	4.00	6.15	10.50
SCPSb 2-07	0.00	0.15	0.40	0.65	1.00	1.5	2.8	4.2	7

 様々な到達真空圧での吸込量 [l/min]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 07	16.00	12.30	10.50	8.00	6.00	3.80	1.90	1.00	0.30
SCPSb 2-07	37.20	28.10	19.90	12.50	7.50	3.90	2.00	1.00	0.30

コンパクトエジェクタ

## SCPSb 2-07 S04 NO



Art.-Nr.: 10.02.02.04371



発注データ アクセサリ 10.02.02.04371

Typ		本数
エア排気口接続セット	ABL-SET SCPS zweistufig	10.02.02.04667
接続ケーブル	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
DINレール取付クリップ	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
取付セット	SET SCPS	10.02.02.04343
変換セット	UMR-SET SCPSb	10.02.02.04848
インラインフィルター	VFI CN6/4 50	10.07.01.00241
インラインフィルター	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
インラインフィルター	VFI 6/4 50	10.07.01.00328
真空フィルター	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04371](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04371)