




SCPSb 2-07 S04 NC

Dati tecnici

Vuoto max.	-850 mbar
Consumo d'aria in aspirazione	22,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	37,0 l/min
Connessione	Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Diametro nominale	2-07
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

L'eiettore compatto SCPSb viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Accessori disponibili: cavo di connessione, fissaggio per barra DIN, filtro per vuoto, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico



Dati di costruzione SCPSb 2-07 S04 NC


Dati di costruzione

Lunghezza L1	109,50 mm
Larghezza B1	18,60 mm
Altezza H1	97,00 mm
Diametro interno d1	6,0 mm
d2	6,0 mm
Diametro interno d	4,40 mm
Misura del foro d3	2,6 mm
Lunghezza L3	22,00 mm
Griglia forata Y1	12,0 mm
Griglia forata Y2	12,0 mm
Griglia forata X1	36,9 mm
Griglia forata X2	16,0 mm


Art.-Nr.: 10.02.02.04372

**Dati tecnici**


Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Grado di evacuazione	85,0 %
Peso	0,165 kg
Capacità di aspirazione (max.)	2,280 m ³ /h
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SCPSb
Diametro nominale	2-07
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]



Art.-Nr.: 10.02.02.04372

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6
SCPSb 07	480.00	700.00	860.00	850.00	830.00
SCPSb 2-07	345.00	560.00	790.00	890.00	880.00

**Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 07	0.15	0.30	0.65	1.10	1.75	2.75	4.00	6.15	10.50
SCPSb 2-07	0.00	0.15	0.40	0.65	1.00	1.5	2.8	4.2	7

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 07	16.00	12.30	10.50	8.00	6.00	3.80	1.90	1.00	0.30
SCPSb 2-07	37.20	28.10	19.90	12.50	7.50	3.90	2.00	1.00	0.30

**Dati di ordinazione accessori 10.02.02.04372**

Typ		Numero articolo
Unità aria di scarico	ABL-SET SCPS zweistufig	10.02.02.04667
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Top-hat rail morsetto comp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
Kit pezzi di fissaggio	SET SCPS	10.02.02.04343
Set di riparazione	UMR-SET SCPSb	10.02.02.04848
Filtro per vuoto (inline)	VFI CN6/4 50	10.07.01.00241
Filtro per vuoto (inline)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Filtro per vuoto (inline)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116

