

Art.-Nr.: 10.02.02.05330



SCPSb-UHV-HD 16 S02 NC

技術資料


ノズル径	1.6 mm
デザインコンパクトエジェクタ	HD
保護タイプ IP	IP 40(プラグ装着時)
最大真空	-910 mbar
ノイズレベルフリー	75.0 dB(A)
エア消費量吸引	105.6 l/min
吸込量 (最大)	53.2 l/min
接続	接続ホース径：(圧縮エア側)外径 Φ6 mm、(真空エア側) 外径 Φ8 mm
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 6.0 bar
電磁弁	ノーマルクローズ

コンパクトエジェクタ SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HDは、すぐに接続可能な製品として納品されます。(電気接続ケーブルは別途お求めください)

〈p〉 アクセサリ: 電気接続ケーブル、DINレール取付セット、真空フィルター 〈p〉



Art.-Nr.: 10.02.02.05330



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	151.00 mm
グリッパーの長さ L2	81.60 mm
グリッパーの長さ L	134.90 mm
幅 B1	18.60 mm
幅 B	18.00 mm
高さ H2	40.80 mm
高さ H	78.00 mm
外径 D2	8.9 mm
外径 D	16.50 mm
内径 d	4.40 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	2.6 mm
グリッパーの長さ L3	22.00 mm
グリッパーの長さ L4	31.00 mm
高さ H3	47.50 mm
高さ H4	16.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	12.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	12.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	36.9 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	16.0 mm
高さ H5	5.50 mm

デザインデータ SCPSb-UHV-HD 16 S02 NC



Art.-Nr.: 10.02.02.05330

 技術資料




到達真空圧	91.0 %
ノイズレベル吸引	77.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	75.0 dB(A)
質量	0.210 kg
最大エア消費量 真空破壊	120.0 l/min
エア消費量真空破壊	4.178 cfm
エア消費量吸引	3.729 cfm
吸込量 (最大)	3.200 m ³ /h
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 6.0 bar
作動温度	5 ~ 50 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	43.5 ~ 87.0
最大吸込量	1.878 cfm
最大真空	-26.872 inHg
製品ファミリー	SCPSb-UHV-HD
ノズルサイズ	16
接続	S02
電磁弁	ノーマルクローズ



Art.-Nr.: 10.02.02.05330



テクニカルデータ



Art.-Nr.: 10.02.02.05330



発注データ アクセサリ 10.02.02.05330

Typ		本数
接続ケーブル	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
接続ケーブル	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
接続ケーブル	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
分岐ケーブル	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490
DINレール取付クリップ	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
インラインフィルター	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
真空フィルター	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119



発注データ スペアパーツ 10.02.02.05330

Typ		本数
サイレンサー (丸型)	SD 16.5x51 SCPS	10.02.02.05094
真空率エジェクタ(mont)	VACU-SET 16 12.80x76.60 SCPS	10.02.02.05052
エジェクターメンテナンスキット	WART SCPS/SCPSi-HD	10.02.02.06343

