

Art.-Nr.: 10.02.02.05736



技術資料

| | |
|------------------|-----------------------|
| 保護タイプ IP | IP 40(プラグ装着時) |
| ノズルサイズ | 1.0 mm |
| 最大真空 | 870 mbar |
| ノイズレベルフリー | 71.0 dB(A) |
| エア消費量吸引 | 45.0 l/min |
| 吸込量 (最大) | 28.0 l/min |
| 接続 | 接続ホース径：外径 Φ 6 mm |
| 圧力範囲 (作動圧) [bar] | 3.5 ~ 6.0 bar |
| 電磁弁 | ノーマルオープン |

SCPMb 10 S04 NO AAH


コンパクトエジェクタ SCPMは、すぐに接続可能な製品として納品されます。(電気接続ケーブルは別途お求めください)

スペアパーツ: サイレンサ、フィルターエレメント

アクセサリ: 電気接続ケーブル、コネクタ



Art.-Nr.: 10.02.02.05736



デザインデータ

| | |
|-----------------------|----------|
| グリッパーの長さ L1 | 98.30 mm |
| グリッパーの長さ L | 76.50 mm |
| 幅 B1 | 12.50 mm |
| 幅 B | 12.00 mm |
| 高さ H1 | 64.20 mm |
| 高さ H2 | 24.95 mm |
| 高さ H | 41.50 mm |
| 外径 D | 9.00 mm |
| 内径 d1 | 6.2 mm |
| d2 | 6.2 mm |
| グリッパーの長さ L3 | 20.50 mm |
| 高さ H3 | 7.50 mm |
| 高さ H4 | 30.00 mm |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 36.0 mm |
| エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d4 | 4.3 mm |
| 高さ H5 | 7.50 mm |
| 高さ H6 | 17.50 mm |

デザインデータ SCPMb 10 S04 NO AAH




技術資料

| | |
|------------------|---------------|
| 電磁弁 | NO |
| ノズルサイズ | 1.0 mm |
| 推奨圧縮エアホース内径 | 4.0 mm |
| 推奨ホース内径 真空 | 4.0 mm |
| 到達真空圧 | 87.0 % |
| 最大真空 | 870 mbar |
| 質量 | 74.00 g |
| 最大エア消費量 真空破壊 | 10.0 l/min |
| エア消費量吸引 | 45.0 l/min |
| 吸込量 (最大) | 28.0 l/min |
| 最適作動圧 | 4.50 bar |
| 圧力範囲 (作動圧) [bar] | 3.5 ~ 6.0 bar |
| 作動温度 | 0 ~ 50 °C |
| 製品ファミリー | SCPMb |
| コンフィギュレーター・タイプ | AAH |



Art.-Nr.: 10.02.02.05736

テクニカルデータ



各作業圧で実現する真空度

各作業圧で実現する真空度

| Typ | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SCPM 03/05/07 | 416 | 512 | 711 | 866 | 880 | 875 | 860 | 850 | 845 |
| SCPM 10 | 350 | 416 | 512 | 725 | 866 | 880 | 870 | 860 | 850 |
| SCPM 12 | 330 | 460 | 610 | 740 | 850 | 922 | 930 | 927 | 925 |

発注データ アクセサリ 10.02.02.05736

| Typ | | 本数 |
|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 接続ケーブル | ASK B-MIC10 3000 K-2P | 21.04.06.00086 |
| サイレンサ付き (円形) | SD 10.5x31.7 SCPM | 10.02.02.05807 |
| 排気ユニット | ABL-SET SCPMi/c/b | 10.02.02.06080 |
| 取付けセット | SET SCPM MOUNT1 | 10.02.02.05805 |
| 取付け用ブラケット | BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM | 10.02.02.05824 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE M5-AG 4 | 10.08.02.00468 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE M7-AG 6 | 10.08.02.00469 |
| ネジ接続アダプタ (inst) | ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b | 10.02.02.05522 |
| ネジ接続アダプタ (inst) | ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b | 10.02.02.05643 |

ミニコンパクトエジェクタ

SCPMb 10 S04 NO AAH



Art.-Nr.: 10.02.02.05736



発注データ スペアパーツ 10.02.02.05736

| Typ | | 本数 |
|---------------|---------------------------|----------------|
| サイレンサー付き (円形) | SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/cb | 10.02.02.05403 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05736