

Art.-Nr.: 10.02.02.05737



SCPMb 10 S04 NC AAL

L'eiettore compatti SCPM viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).


Parti di ricambio disponibili: silenziatore, cartuccia filtro
Accessori disponibili: cavo di connessione, spina di collegamento

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Diametro nominale	1,0 mm
Vuoto max.	870 mbar
Livello di pressione acustica libero	71,0 dB(A)
Consumo d'aria in aspirazione	45,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	28,0 l/min
Connessione	Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	98,30 mm
Lunghezza L	76,50 mm
Larghezza B1	12,50 mm
Larghezza B	12,00 mm
Altezza H1	64,20 mm
Altezza H2	24,95 mm
Altezza H	41,50 mm
Diametro esterno D	9,00 mm
Diametro interno d1	6,2 mm
d2	6,2 mm




Dati di costruzione SCPMb 10 S04 NC AAL



Art.-Nr.: 10.02.02.05737

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Valvola di controllo	NC
Diametro nominale	1,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	4,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	4,0 mm
Grado di evacuazione	87,0 %
Vuoto max.	870 mbar
Peso	74,0 g
Consumo d'aria massimo da soffiare	10,0 l/min
Consumo d'aria in aspirazione	45,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	28,0 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Famiglia di prodotti	SCPMb
Codice del configuratore	AAL

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SCPM 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM 12	330	460	610	740	850	922	930	927	925



Art.-Nr.: 10.02.02.05737

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.05737**Ordinare gli accessori dati 10.02.02.05737**

Typ		codice articolo
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 10.5x31.7 SCPM	10.02.02.05807
Unità aria di scarico	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Kit pezzi di fissaggio	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Adattatore filettato (mont)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522
Adattatore filettato (mont)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b	10.02.02.05643

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.02.05737**

Typ		codice articolo
Inserito dispositivo silenz. (tonda)	SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b	10.02.02.05403

