




SCPMc 03 S01 NO M8-6 PNP AAN

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                        |
|-----------------------|------------------------------|
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama              |
| Elektrik bağlantısı   | Erkek bağlantı M8, 6 kutuplu |
| Koruma tipi IP        | IP 40                        |
| Nozul boyutu          | 0,3 mm                       |
| Maks. vakum           | 870 mbar                     |
| Ses seviyesi serbest  | 51,0 dB(A)                   |
| Hava tüketimi emiş    | 3,5 l/min                    |
| Vakum debisi (maks.)  | 2,2 l/min                    |
| Bağlantı              | Hortum D4(1)-D4(2)           |
| Kontrol Valfi         | Normalde açık                |

Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

- Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı
- Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi



Tasarım verileri SCPMc 03 S01 NO M8-6 PNP AAN

**Tasarım verileri**

| Attribute    | Value    |
|--------------|----------|
| Uzunluk L1   | 95,30 mm |
| Uzunluk L2   | 11,40 mm |
| Uzunluk L    | 76,50 mm |
| Genişlik B1  | 12,50 mm |
| Genişlik B   | 12,00 mm |
| Yükseklik H1 | 73,90 mm |
| Yükseklik H2 | 24,95 mm |
| Yükseklik H  | 65,30 mm |
| İç çap d1    | 4,2 mm   |
| d2           | 4,2 mm   |

Art.-Nr.: 10.02.02.05738




## Teknik veriler


| Attribute                                   | Value           |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Kontrol Valfi                               | NO              |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2,0 mm          |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum         | 2,0 mm          |
| Tahliye derecesi                            | 87,0 %          |
| Maks. vakum                                 | 25,691 inHg     |
| Ağırlık                                     | 84,00 g         |
| Maks. hava tüketimi üfleme                  | 10,0 l/min      |
| Hava tüketimi emiş                          | 0,123 cfm       |
| Vakum debisi (maks.)                        | 0,077 cfm       |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]      | 2,0 ... 6,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı                           | 0 ... 50 °C     |
| Nozul boyutu                                | 03              |
| Elektrik bağlantısı                         | M8-6            |




Art.-Nr.: 10.02.02.05738

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

| Typ           | 2   | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4   | 4.5 | 5   | 5.5 | 6   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SCPM 03/05/07 | 416 | 512 | 711 | 866 | 880 | 875 | 860 | 850 | 845 |
| SCPM 10       | 350 | 416 | 512 | 725 | 866 | 880 | 870 | 860 | 850 |
| SCPM 12       | 330 | 460 | 610 | 740 | 850 | 922 | 930 | 927 | 925 |



Art.-Nr.: 10.02.02.05738

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

| Typ     | 0    | 100  | 200  | 300  | 400  | 500   | 600   | 700   | 800   |
|---------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| SCPM 03 | 0.00 | 1.60 | 3.20 | 5.60 | 7.90 | 11.10 | 15.00 | 24.00 | 48.00 |
| SCPM 05 | 0.00 | 0.76 | 1.51 | 2.65 | 3.78 | 5.29  | 8.00  | 14.00 | 26.60 |
| SCPM 07 | 0.00 | 0.42 | 0.84 | 1.47 | 2.10 | 2.94  | 5.00  | 8.40  | 14.00 |
| SCPM 10 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 1.40  | 2.30  | 4.00  | 8.00  |
| SCPM 12 | 0.00 | 0.18 | 0.38 | 0.60 | 0.90 | 1.10  | 2.00  | 3.10  | 4.40  |

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

| Typ     | 0    | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SCPM 03 | 2.5  | 2.0  | 1.7  | 1.4  | 1.2  | 0.9  | 0.7  | 0.5  | 0.2  | 0.0  |
| SCPM 05 | 6.5  | 5.6  | 4.5  | 3.6  | 2.7  | 2.0  | 1.4  | 1.0  | 0.5  | 0.0  |
| SCPM 07 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0  | 6.0  | 4.5  | 3.3  | 2.0  | 1.0  | 0.0  |
| SCPM 10 | 28.0 | 24.0 | 21.0 | 18.0 | 14.5 | 11.0 | 7.0  | 4.2  | 2.0  | 0.0  |
| SCPM 12 | 30.0 | 26.0 | 23.0 | 20.5 | 17.8 | 13.5 | 10.5 | 7.30 | 3.70 | 0.00 |

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.02.02.05738](http://www.schmalz.com/10.02.02.05738)**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.05738**

| Typ                  | Ürün numarası                  |
|----------------------|--------------------------------|
| Bağlantı kablosu     | ASK WB-M8-6 2000 K-6P          |
| Bağlantı kablosu     | ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5       |
| Bağlantı kablosu     | ASK B-M8-6 5000 K-6P           |
| Distribütör          | ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4     |
| Susturucu (yuvarlak) | SD 10.5x31.7 SCPM              |
| Egzoz havası seti    | ABL-SET SCPMi/c/b              |
| Montaj seti          | SET SCPM MOUNT1                |
| Montaj braketi       | BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM    |
| Otomatik rakor, düz  | STV-GE M5-AG 4                 |
| Otomatik rakor, düz  | STV-GE M7-AG 6                 |
| Diş adaptörü (inst)  | ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b   |
| Diş adaptörü (inst)  | ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05738](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05738)

Mini kompakt ejektör

## SCPMc 03 S01 NO M8-6 PNP AAN



Art.-Nr.: 10.02.02.05738



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.05738

| Typ                     | Ürün numarası              |
|-------------------------|----------------------------|
| Silencer insert (round) | SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b |
|                         | 10.02.02.05403             |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05738](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05738)