




Technische Daten

Attribut	Wert
Bauart Vakuumschalter	PNP schaltend
Elektrischer Anschluss	Stecker M8, 6-polig
Schutzart IP	IP 40
Düsengröße	Externe Vakuumpumpe
Saugvermögen (max.)	33,0 l/min
Anschluss	Schlauch D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen

SCPMc EV S09 NC M8-6 PNP ABA

Das Minikompaktventil SCPM EV wird als angeschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschluss-Stecker



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	99,40 mm
Länge L2	11,40 mm
Länge L	76,50 mm
Breite B1	12,50 mm
Breite B	12,00 mm
Höhe H1	73,90 mm
Höhe H2	24,95 mm
Höhe H	65,30 mm
Innendurchmesser d1	4,2 mm
d2	6,2 mm

Konstruktionsdaten SCPMc EV S09 NC M8-6 PNP ABA



Art.-Nr.: 10.02.02.06211

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Bauart Vakuumschalter	PNP schaltend
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Elektrischer Anschluss	Stecker M8, 6-polig
Gewicht	89,0 g
Max. Luftverbrauch Abblasen	10,0 l/min
Saugvermögen (max.)	33,0 l/min
Opt. Betriebsdruck	4,50 bar
Anschluss	Schlauch D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur	0 ... 50 °C
Düsengröße	EV

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.02.02.06211

**Bestellarten Zubehör 10.02.02.06211**

Typ		Artikelnummer
Anschlusskabel	ASK WB-M8-6 2000 K-6P	21.04.05.00488
Anschlusskabel	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.00489
Anschlusskabel	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Anschlussverteiler	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4	10.02.02.05602
Abluftset	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Befestigungssatz	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
Befestigungswinkel	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
Gewindeadapter (mont)	ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b	10.02.02.05778
Gewindeadapter (mont)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522

