

Art.-Nr.: 10.02.02.06221



SCPMc EV S09 NC M8-6 NPN BTU


真空ポンプ対応ユニット SCPM EVは、すぐに接続可能な製品として供給されます。(電気接続ケーブルは別途お求めください)

アクセサリ: 電気接続ケーブル、ワンタッチホースコネクタ

技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	NPNスイッチング
電気の接続	M8コネクタ、6ピン
保護タイプ IP	IP 40
吸込量 (最大)	33.0 l/min
接続	接続ホース径: (圧縮エア側) 外径 $\Phi 4$ mm、(吸着側) 外径 $\Phi 6$ mm
圧力範囲 (作動圧) [bar]	4,0 ~ 6.0 bar
電磁弁	ノーマルクローズ

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	99.50 mm
グリッパーの長さ L2	11.40 mm
グリッパーの長さ L	76.50 mm
幅 B1	12.50 mm
幅 B	12.00 mm
高さ H1	73.80 mm
高さ H2	25.00 mm
高さ H	65.50 mm
内径 d1	4.2 mm
d2	6.2 mm

デザインデータ SCPMc EV S09 NC M8-6 NPN BTU



Art.-Nr.: 10.02.02.06221



技術資料

属性	値
構築真空スイッチ	NPNスイッチング
電磁弁	ノーマルクローズ
電気の接続	M8コネクタ、6ピン
質量	89.0 g
最大エア消費量 真空破壊	10.0 l/min
吸込量 (最大)	33.0 l/min
最適作動圧	4.50 bar
接続	接続ホース径: (圧縮エア側) 外径 $\Phi 4$ mm、(吸着側) 外径 $\Phi 6$ mm
圧力範囲 (作動圧) [bar]	4,0 ~ 6,0 bar
作動温度	0 ... 50 °C
ノズルサイズ	EV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.02.02.06221



データアクセサリを注文する 10.02.02.06221

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK WB-M8-6 2000 K-6P	21.04.05.00488
接続ケーブル	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.00489
接続ケーブル	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
分岐ケーブル	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4	10.02.02.05602
エア排気口接続セット	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
取付セット	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
取付ブラケット	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
ねじアダプタ	ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b	10.02.02.05778
ねじアダプタ	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.06221