



SCPMc EV S09 NO M8-6 NPN BT1

Mini kompakt vana SCPM EV, bağlantıya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) tedarik edilir.

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi


Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M8, 6 kutuplu
Koruma tipi IP	IP 40
Vakum debisi (maks.)	33.0 l/min
Bağlantı	Hortum D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Kontrol Valfi	Normalde açık

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	99.50 mm
Uzunluk L2	11.40 mm
Uzunluk L	76.50 mm
Genişlik B1	12.50 mm
Genişlik B	12.00 mm
Yükseklik H1	73.80 mm
Yükseklik H2	25.00 mm
Yükseklik H	65.50 mm
İç çap d1	4.2 mm
d2	6.2 mm

Tasarım verileri SCPMc EV S09 NO M8-6 NPN BT1



Art.-Nr.: 10.02.02.06222

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Kontrol Valfi	Normalde açık
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M8, 6 kutuplu
Ağırlık	89.0 g
Maks. hava tüketimi üfleme	10.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	33.0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Bağlantı	Hortum D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Nozul boyutu	EV

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.06222**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.06222**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 K-6P	21.04.05.00488
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.00489
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Distribütör	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4	10.02.02.05602
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Otomatik rakor, düz	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Montaj seti	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
Montaj braketi	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b	10.02.02.05778
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522

