

Art.-Nr.: 10.02.02.06222




Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur NPN
Connexion électrique	Connecteur M8, 6 pôles
Type de protection IP	IP 40
Capacité d'aspiration (max.)	33,0 l/min
Connexion	Flexible D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Plage de pression (pression de service) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

SCPMc EV S09 NO M8-6 NPN BT1

La mini-vanne compacte SCPM EV est livrée en tant que produit prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Accessoires disponibles : câble de raccordement, fiche de raccordement



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	99,50 mm
Longueur L2	11,40 mm
Longueur L	76,50 mm
Largeur B1	12,50 mm
Largeur B	12,00 mm
Hauteur H1	73,80 mm
Hauteur H2	25,00 mm
Hauteur H	65,50 mm
Diamètre intérieur d1	4,2 mm
d2	6,2 mm

Données de construction SCPMc EV S09 NO M8-6 NPN BT1



Art.-Nr.: 10.02.02.06222

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur NPN
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Connexion électrique	Connecteur M8, 6 pôles
Poids propre	89,0 g
Consommation d'air max. soufflée	10,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	33,0 l/min
Pression de service optimale	4,50 bar
Connexion	Flexible D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Plage de pression (pression de service) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Taille de buse	EV

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.06222

**Données de commande des accessoires 10.02.02.06222**

Typ		num
Câble de raccordement	ASK WB-M8-6 2000 K-6P	21.04.05.00488
Câble de raccordement	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.00489
Câble de raccordement	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Répartiteur de branchement	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4	10.02.02.05602
Ensemble d'air d'échappement	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Raccord rapide droit	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Raccord rapide droit	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Jeu de pièces de fixation	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
Cadre d'installation	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
Adaptateur fileté (mont)	ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b	10.02.02.05778
Adaptateur fileté (mont)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522

