

Art.-Nr.: 10.02.02.06292



SCPSi-UHV-HD 07 G02 NO

Technische Daten


Düsendurchmesser	0,7 mm
Bauform Kompaktejektoren	HD
Elektrischer Anschluss	Stecker M12, 5 polig
Schutzart IP	IP 65 (mit Stecker)
Max. Vakuum	-910 mbar
Schalldruckpegel frei	62,0 dB(A)
Luftverbrauch Saugen	17,2 l/min
Saugvermögen (max.)	13,0 l/min
Anschluss	G 1/8" (1)-G 1/8" (2)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Funktionsweise	Digitale Luftsparfunktion

Der Kompaktejektor SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussverteiler, Hutschienenklemme, Filter, Druckluftanschlussplatte, Befestigungssatz



Art.-Nr.: 10.02.02.06292



Konstruktionsdaten

Länge L1	150,00 mm
Länge L2	91,50 mm
Länge L	135,00 mm
Breite B1	18,60 mm
Breite B	18,00 mm
Höhe H2	40,80 mm
Höhe H	99,00 mm
Außendurchmesser D2	9,0 mm
Außendurchmesser D	16,50 mm
Innendurchmesser d	4,40 mm
Gewinde G1	G 1/8"-IG
Gewinde G2	G 1/8"-IG
Bohrungsgröße d3	2,6 mm
Länge L3	22,00 mm
Länge L4	31,00 mm
Höhe H3	47,50 mm
Höhe H4	16,50 mm
Lochabstand Y1	12,0 mm
Lochabstand Y2	12,0 mm
Lochabstand X1	36,9 mm

Konstruktionsdaten SCPSi-UHV-HD 07 G02 NO



Technische Daten

Evakuierungsgrad	91,0 %
Schalldruckpegel angesaugt	64,0 dB(A)
Schalldruckpegel frei	62,0 dB(A)
Gewicht	0,210 kg
Max. Luftverbrauch Abblasen	120,0 l/min
Luftverbrauch Abblasen	4,237 cfm
Luftverbrauch Saugen	0,607 cfm
Saugvermögen (max.)	0,459 cfm
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur	0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) [psi]	43,5 ... 87,0
Max. Vakuum	-26,872 inHg
Produktfamilie	SCPSi-UHV-HD
Düsengröße	07
Anschluss	G02
Elektrischer Anschluss	M12-5
Steuerung Ventil	Stromlos offen






Kompaktejektor
SCPSi-UHV-HD 07 G02 NO



Art.-Nr.: 10.02.02.06292



Leistungsdaten



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06292

Art.-Nr.: 10.02.02.06292

**Bestelldaten Zubehör 10.02.02.06292**

Typ		Artikelnummer
Anschlusskabel	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Anschlusskabel	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Anschlusskabel	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Anschlussverteiler	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490
Hutschienenklemme kpl.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
Vakuumsatz (inline)	VFI CN6/4 50	10.07.01.00241
Vakuumsatz (inline)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328

**Bestelldaten Ersatzteile 10.02.02.06292**

Typ		Artikelnummer
Schalldämpfer (rund)	SD 16.5x51 SCPS	10.02.02.05094
Vakuumsatz Ejektor (mont)	VACU-SET 07 12.80x76.60 SCPS	10.02.02.06259
Wartungssatz Ejektor	WART SCPS/SCPSi-HD	10.02.02.06343

