




SCPSi-UHV-HD 11 G02 NO

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,1 mm
Eyectores compactos de forma	HD
Conexión eléctrica	Conector M12, 5 pol
Modelo de protección IP	IP 65 (con conector)
Vacío máx.	-910 mbar
Nivel acústico libre	68,0 dB(A)
Consumo de aire aspiración	37,5 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	27,8 l/min
Conexión	G1/8"(1)-G1/8"(2)
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 6,0 bar

El eyector compacto SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

Accesorios disponibles: cable de conexión, distribuidor, abrazadera para raíl DIN, filtro, placa de conexión de aire comprimido, kit de fijación



Datos de diseño SCPSi-UHV-HD 11 G02 NO

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	150,00 mm
Longitud L2	91,50 mm
Longitud L	135,00 mm
Anchura B1	18,60 mm
Anchura B	18,00 mm
Altura H2	40,80 mm
Altura H	99,00 mm
Diámetro exterior D2	9,0 mm
Diámetro exterior D	16,50 mm
Diámetro interior d	4,40 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.06294

**Datos técnicos**




Atributo	Valor
Grado de evacuación	91,0 %
Nivel acústico de aspiración	75,0 dB(A)
Nivel acústico libre	68,0 dB(A)
Peso	0,210 kg
Consumo máx. de aire soplado	120,0 l/min
Consumo de aire soplado	4,237 cfm
Consumo de aire aspiración	1,324 cfm
Capacidad de aspiración (máx.)	1,600 m³/h
Margen de presión (presión operativa) [bar]	43,5 ... 87,0
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Capacidad de aspiración máx.	0,981 cfm
Vacío máx.	-26,872 inHg
Familia de productos	SCPSi-UHV-HD
Tamaño de tobera	11
Conexión	G02
Conexión eléctrica	M12-5
Válvula de mando	Abierta sin corriente



Art.-Nr.: 10.02.02.06294



Datos de rendimiento



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06294

Art.-Nr.: 10.02.02.06294

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 07	0.00	0.08	0.25	0.41	0.60	0.81	1.00	1.31	1.62	2.00	2.43	2.92	3.47	4.10	4.85	5.88	7.75	11.39	18.19
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 11	0.00	0.08	0.18	0.26	0.35	0.44	0.55	0.67	0.81	0.97	1.15	1.35	1.59	1.87	2.22	2.64	3.36	4.58	6.52
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 16	0.00	0.07	0.11	0.15	0.20	0.25	0.31	0.37	0.44	0.53	0.63	0.73	0.86	1.00	1.19	1.42	1.77	2.52	3.96

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 07	13.0	10.9	9.3	8.0	6.9	5.9	4.9	4.0	3.1	2.5	1.9	1.4	1.0	0.7	0.5	0.3	0.1	0.1
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 11	27.8	22.2	18.4	16.1	14.7	13.5	12.2	11.2	10.0	8.8	7.5	6.2	4.9	3.7	2.5	1.5	0.7	0.1
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 16	53.2	46.1	40.6	36.1	31.1	25.5	20.4	16.3	13.1	10.9	9.4	8.2	7.0	5.6	3.8	1.6	0.5	0.1

	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 07	400	511	658	795	896	911	905	899	893
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 11	421	581	738	867	909	911	909	908	907
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 16	459	625	786	884	908	912	909	905	901



Art.-Nr.: 10.02.02.06294

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.02.02.06294

**Pedir accesorios de datos 10.02.02.06294**

Typ		n
Cable de conexión	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Cable de conexión	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Cable de conexión	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Distribuidor de conexiones	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490
Carril DIN abrazadera comp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
Filtro de vacío (en línea)	VFI CN6/4 50	10.07.01.00241
Filtro de vacío (en línea)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.02.02.06294**

Typ		n
Silenciador (redondo)	SD 16.5x51 SCPS	10.02.02.05094
Juego de vacío para eyector (mont)	VACU-SET 11 12.80x76.60 SCPS	10.02.02.06279
Set de mantenimiento eyector	WART SCPS/SCPSi-HD	10.02.02.06343


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06294