

Art.-Nr.: 10.02.02.06590



SCTSi EIP 4

ターミナル式エジェクタ SCTSiは、すぐに接続可能な製品として納品されます。(電気接続ケーブルは別途お求めください)


スペアパーツ: 摩耗部品交換用セット

アクセサリ: 電気接続ケーブル

技術資料

属性	価値
コミュニケーション	EtherNet/IP
エジェクタ本数	4
エジェクタタイプ1	SCPSt 15 G02 NC
プロダクトキー	SCTSi-EIP-4-AB-4C7N-00

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	160.20 mm
グリッパーの長さ L2	27.00 mm
グリッパーの長さ L	126.20 mm
幅B1	124.70 mm
幅B2	13.50 mm
幅B	97.30 mm
高さ H2	88.50 mm
高さ H	105.00 mm
内径d	6.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F

デザインデータ SCTSi EIP 4



コンパクトターミナル
SCTSi EIP 4



Art.-Nr.: 10.02.02.06590

 技術資料


属性

質量
コミュニケーション


値

1.120 kg
EtherNet/IP


 テクニカルデータ



各真空範囲における真空到達時間[s/l]



各作業圧で実現する真空度



様々な到達真空圧での吸込量 [l/min]



Art.-Nr.: 10.02.02.06590



各真空範囲における真空到達時間[s/l]

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800
1.5 mm	-	0.07	0.15	0.25	0.4	0.6	0.9	1.3	2.3
2-1.4 mm	-	-	-	0.1	0.2	0.35	0.65	1.2	2.3



各作業圧で実現する真空度

Typ	2	3	4	5	6
1.5 mm	450	660	870	880	865
2-1.4 mm	390	590	800	890	880



様々な到達真空圧での吸込量 [l/min]

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800
1.5 mm	65.5	57.1	47.4	39.3	32	25.3	17	8.8	1.5
2-1.4 mm	71.8	61.4	52.5	42.2	31.9	23.5	15.3	8.5	1.2



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.02.06590

データアクセサリを注文する 10.02.02.06590

Typ		製品コード
インラインフィルター	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
真空フィルター	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116
取付セット	SET SCPS	10.02.02.04343
エア排気口接続セット	ABL-SET SCPSSt einstufig	10.02.02.05661
DINレール取付クリップ	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
	P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5	21.04.05.00606
	P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5	21.04.05.00607
	P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK	21.04.05.00351
電力線	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
	ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D	21.04.05.00353
	NETZ-KA-M12-DK 5m	21.04.05.00354
	ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45	21.04.05.00355
	ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45	21.04.05.00356


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.06590

Art.-Nr.: 10.02.02.06590



スペアパーツの注文データ **10.02.02.06590**

Typ		製品コード
サイレンサ	SD-EINS 15x16.5 SD	10.02.02.04141
ふるいラウンド	SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22	10.02.02.04404
エジェクタ用スペアパーツ	VST SCPS-einstuf-SD	10.02.02.04737

