

コンパクトターミナル  
**SCTSi PNT 4**



Art.-Nr.: 10.02.02.06591



SCTSi PNT 4


ターミナル式エジェクタ SCTSiは、すぐに接続可能な製品として納品されます。(電気接続ケーブルは別途お求めください)

スペアパーツ: 摩耗部品交換用セット

アクセサリ: 電気接続ケーブル

技術資料

| 属性        | 価値                     |
|-----------|------------------------|
| コミュニケーション | Profinet               |
| エジェクタ本数   | 4                      |
| エジェクタタイプ1 | SCPSt 15 G02 NC        |
| プロダクトキー   | SCTSi-PNT-4-AB-4C7N-00 |



デザインデータ SCTSi PNT 4

デザインデータ

| 属性          | 価値        |
|-------------|-----------|
| グリッパーの長さ L1 | 160.20 mm |
| グリッパーの長さ L2 | 27.00 mm  |
| グリッパーの長さ L  | 126.20 mm |
| 幅B1         | 124.70 mm |
| 幅B2         | 13.50 mm  |
| 幅B          | 97.30 mm  |
| 高さ H2       | 88.50 mm  |
| 高さ H        | 105.00 mm |
| 内径d         | 6.00 mm   |
| スレッドG1      | G1/8"-F   |



# コンパクトターミナル SCTSi PNT 4



Art.-Nr.: 10.02.02.06591

## 技術資料

### 属性

#### 質量


コミュニケーション

### 価値


1.120 kg

Profinet


## テクニカルデータ



各真空範囲における真空到達時間[s/l]



各作業圧で実現する真空度



様々な到達真空圧での吸込量 [l/min]



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.06591](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.06591)

Art.-Nr.: 10.02.02.06591



各真空範囲における真空到達時間[s/l]

| Typ      | 0 | 100  | 200  | 300  | 400 | 500  | 600  | 700 | 800 |
|----------|---|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|
| 1.5 mm   | - | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.6  | 0.9  | 1.3 | 2.3 |
| 2-1.4 mm | - | -    | -    | 0.1  | 0.2 | 0.35 | 0.65 | 1.2 | 2.3 |



各作業圧で実現する真空度

| Typ      | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.5 mm   | 450 | 660 | 870 | 880 | 865 |
| 2-1.4 mm | 390 | 590 | 800 | 890 | 880 |



様々な到達真空圧での吸込量 [l/min]

| Typ      | 0    | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700 | 800 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 1.5 mm   | 65.5 | 57.1 | 47.4 | 39.3 | 32   | 25.3 | 17   | 8.8 | 1.5 |
| 2-1.4 mm | 71.8 | 61.4 | 52.5 | 42.2 | 31.9 | 23.5 | 15.3 | 8.5 | 1.2 |



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.02.02.06591](http://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06591)



データアクセサリーを注文する **10.02.02.06591**

| Typ          |                                | 製品コード          |
|--------------|--------------------------------|----------------|
| インラインフィルター   | VFI CN8/6 50                   | 10.07.01.00245 |
| 真空フィルター      | VFT G1/8-IG 80                 | 10.07.01.00116 |
| 取付セット        | SET SCPS                       | 10.02.02.04343 |
| エア排気口接続セット   | ABL-SET SCPSSt einstufig       | 10.02.02.05661 |
| DINレール取付クリップ | HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS         | 10.02.02.04149 |
|              | P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5 | 21.04.05.00606 |
|              | P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5   | 21.04.05.00607 |
|              | P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK      | 21.04.05.00351 |
| 電力線          | P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK        | 21.04.05.00352 |
|              | ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D   | 21.04.05.00353 |
|              | NETZ-KA-M12-DK 5m              | 21.04.05.00354 |
|              | ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45       | 21.04.05.00355 |
|              | ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45       | 21.04.05.00356 |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.06591](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.06591)

コンパクトターミナル

## SCTSi PNT 4



Art.-Nr.: 10.02.02.06591



スペアパーツの注文データ 10.02.02.06591

| Typ          |                          | 製品コード          |
|--------------|--------------------------|----------------|
| サイレンサ        | SD-EINS 15x16.5 SD       | 10.02.02.04141 |
| ふるいラウンド      | SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22 | 10.02.02.04404 |
| エジェクタ用スペアパーツ | VST SCPS-einstuf-SD      | 10.02.02.04737 |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.06591](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.06591)