




SCPS 07 M G02 NO M12-5 NPN

Teknik veriler

İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IP	IP 65 (fiş ile)
Maks. vakum	-850 mbar
Hava tüketimi emiş	22,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	16,0 l/min
Bağlantı	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Şekil kompakt ejektörler	Güç üfleme
Nozul boyutu	07
Kontrol Valfi	Normalde açık
Ejektörün işlevselliği	Dijital hava tasarruf fonksiyonu

Kompakt ejektör SCPS / SCPSc / SCPSi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, dağıtıcı, DIN ray montajı, filtre, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, atık hava seti



Tasarım verileri SCPS 07 M G02 NO M12-5 NPN

Tasarım verileri

Uzunluk L1	105,00 mm
Genişlik B1	18,60 mm
Yükseklik H1	117,80 mm
İç çap d	4,40 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş G2	G1/8"-F
Delik boyutu d3	2,6 mm
Şekil kompakt ejektörler	Güç üfleme
Uzunluk L3	22,00 mm
Delik aralığı Y1	12,0 mm
Delik aralığı Y2	12,0 mm
Delik aralığı X1	36,9 mm
Delik aralığı X2	16,0 mm
Diş G3	M12x1-M


Art.-Nr.: 10.02.02.06766

**Teknik veriler**


Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ses seviyesi emiş	58,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	63,0 dB(A)
Ağırlık	0,212 kg
Maks. hava tüketimi üfleme	120,0 l/min
Hava tüketimi üfleme	4,237 cfm
Hava tüketimi emiş	0,776 cfm
Vakum debisi (maks.)	0,565 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	43,5 ... 87,0
Maks. vakum	-25,100 inHg
Ürün ailesi	SCPS
Nozul boyutu	07
Kontrol Valfi	Normalde açık




Art.-Nr.: 10.02.02.06766

**Performans verileri**

Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800
SCPS/SCPSc/ SCPSi 07	0.01	0.15	0.31	0.48	0.67	0.91	1.19	1.85	2.72	4.00	6.07	10.5
SCPS/SCPSc/ SCPSi 2-07	0.00	0.00	0.00	0.08	0.15	0.35	0.4	0.85	1.75	2.7	4.2	7.2



Art.-Nr.: 10.02.02.06766

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SCPS/ SCPSc/ SCPSi 07	15.69	13.56	12.28	11.22	10.37	9.36	8.21	7.38	6.22	4.83	4.05	3.00	2.11	1.69	1.16	0.63	0.25
SCPS/ SCPSc/ SCPSi 2-07	37.2	32.30	28.10	24.00	19.90	16.50	12.50	10.00	7.50	5.40	3.90	3.10	2.00	1.60	1.00	0.63	0.30

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPS/SCPSc/SCPSi 07	477.81	700.18	867.18	855.86	838.29
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-07	334.00	564.57	789.19	892.20	885.26

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.06766**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Distribütör	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN6/4 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 4/2 50
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 3 SCPS 07..15 G2
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 4 SCPS 07..15 G2
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 5 SCPS 07..15 G2
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 6 SCPS 07..15 G2
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 8 SCPS 07..15 G2
Montaj seti	SET SCPS
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPS einstufig
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
Üst şapka ray kelepçesi komp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS



Kompakt ejektör

SCPS 07 M G02 NO M12-5 NPN



Art.-Nr.: 10.02.02.06766



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.06766

Typ		Ürün numarası
Susturucu ek parçası (yuvarlak)	SD-EINS 15x16.5 SD	10.02.02.04141
Elek, yuvarlak	SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22	10.02.02.04404
Aşınmaya maruz kalan parça seti ejektör	VST SCPS-einstuf-SD	10.02.02.04737
Serbest bırakma modülü (inst)	MOD-ABW 54.8x18x19 SCPS/i/t	10.02.02.06491



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06766