



SCPSi 10 M G02 IMP M12-5

Kompakt ejektör SCPS / SCPSc / SCPSi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).


Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, dağıtıcı, DIN ray montajı, filtre, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, atık hava seti

Teknik veriler

Attribute	Value
Maks. vakum	-850 mbar
Hava tüketimi emiş	46,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	36,0 l/min
Bağlantı	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Şekil kompakt ejektörler	Güç üfleme
Nozul boyutu	10
Kontrol Valfi	Impulse valfi
Ejektörün işlevselliği	Dijital hava tasarruf fonksiyonu

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	105,00 mm
Genişlik B1	18,60 mm
Yükseklik H1	117,80 mm
İç çap d	4,40 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş G2	G1/8"-F
Delik boyutu d3	2,6 mm
Şekil kompakt ejektörler	Güç üfleme
Uzunluk L3	22,00 mm
Delik aralığı Y1	12,0 mm



Tasarım verileri SCPSi 10 M G02 IMP M12-5

Art.-Nr.: 10.02.02.06831




Teknik veriler


Attribute	Value
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ses seviyesi emiş	61,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	75,0 dB(A)
Ağırlık	0,213 kg
Maks. hava tüketimi üfleme	120,0 l/min
Hava tüketimi üfleme	4,237 cfm
Hava tüketimi emiş	1,624 cfm
Vakum debisi (maks.)	1,271 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	°C
Maks. vakum	-25,100 inHg
Ürün ailesi	SCPSi
Nozul boyutu	10
Kontrol Valfi	Impulse valfi




Art.-Nr.: 10.02.02.06831

**Performans verileri**

Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPS/SCPSc/SCPSi 10	-	0.15	0.3	0.5	0.8	1.2	1.75	2.8	5.5
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-09	-	-	-	0.2	0.45	0.85	1.45	2.5	5

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06831

Art.-Nr.: 10.02.02.06831

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6	
SCPS/SCPSc/SCPSi 10	475	700	850	850	810	-
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-09	430	650	820	875	860	-

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPS/SCPSc/SCPSi 10	36.1	29.5	25.9	20.8	16.9	13	8.1	3.4	0.5
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-09	49.6	42.1	34.4	24.7	17.0	11.6	7.2	3.3	0.5

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.06831**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.06831**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Distribütör	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Üst şapka ray kelepçesi komp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPS einstufig	10.02.02.04216
Basıncılı hava bağlantı plakası	GP 3 SCPS 07..15 G2	10.02.02.04884
Basıncılı hava bağlantı plakası	GP 4 SCPS 07..15 G2	10.02.02.04338
Basıncılı hava bağlantı plakası	GP 5 SCPS 07..15 G2	10.02.02.04858
Basıncılı hava bağlantı plakası	GP 6 SCPS 07..15 G2	10.02.02.04837
Basıncılı hava bağlantı plakası	GP 8 SCPS 07..15 G2	10.02.02.04937
Montaj seti	SET SCPS	10.02.02.04343
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN6/4 50	10.07.01.00241

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06831

Kompakt ejektör

SCPSi 10 M G02 IMP M12-5



Art.-Nr.: 10.02.02.06831



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.06831

Typ		Ürün numarası
Susturucu ek parçası (yuvarlak)	SD-EINS 15x16.5 SD	10.02.02.04141
Elek, yuvarlak	SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22	10.02.02.04404
Aşınmaya maruz kalan parça seti ejektör	VST SCPS-einstuf-SD	10.02.02.04737
Serbest bırakma modülü (inst)	MOD-ABW 54.8x18x19 SCPS/i/t	10.02.02.06491



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06831