

Art.-Nr.: 10.02.02.06945



Données techniques

Attribut	Valeur
Connexion électrique	Goupille plate
Type de protection IP	IP 54
Vide max.	870 mbar
Consommation d'air aspiration	58,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	28,0 l/min
Connexion	6/4
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

SCPMt 10 6/4 NO E1T

Données de construction

Attribut	Valeur
----------	--------

Données de construction SCPMt 10 6/4 NO E1T



Données techniques

Attribut	Valeur
Consommation d'air aspiration	58,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	28,0 l/min



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.06945



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06945