

Système Venturi compact min.

## SCPMc 10 S04 NC M8-6 1PA E90



Art.-Nr.: 10.02.02.07191



### Données techniques

Pressostat et vacuostat de type construction	1x PNP + 1x analogique
Connexion électrique	Connecteur M8, 6 pôles
Type de protection IP	IP 40
Taille de buse	1,0 mm
Vide max.	870 mbar
Niveau sonore libre	71,0 dB(A)
Consommation d'air aspiration	45,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	28,0 l/min
Connexion	Flexible D6(1)-D6(2)
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Vanne de commande	sans courant, fermé

SCPMc 10 S04 NC M8-6 1PA E90

L'éjecteur compact SCPM est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant


Accessoires disponibles : câble de raccordement, fiche de connexion



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07191](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07191)

1

Art.-Nr.: 10.02.02.07191

**Données de construction**

Longueur L1	98,30 mm
Longueur L2	11,40 mm
Longueur L	76,50 mm
Largeur B1	12,50 mm
Largeur B	12,00 mm
Hauteur H1	73,90 mm
Hauteur H2	24,95 mm
Hauteur H	65,30 mm
Diamètre extérieur D	9,00 mm
Diamètre intérieur d1	6,2 mm
d2	6,2 mm
Longueur L3	20,50 mm
Hauteur H3	7,50 mm
Hauteur H4	30,00 mm
Espacement des trous X1	36,0 mm
Taille du trou d4	4,3 mm
Hauteur H5	7,50 mm
Hauteur H6	17,50 mm
Filetage G3	M8x1-M

Données de construction SCPMc 10 S04 NC M8-6 1PA E90

**Données techniques**

Pressostat et vacuostat de type construction	1x PNP + 1x analogique
Vanne de commande	NC
Taille de buse	1,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	4,0 mm
Degré d'évacuation	87,0 %
Vide max.	870 mbar
Poids propre	84,00 g
Consommation d'air max. soufflée	10,0 l/min
Consommation d'air aspiration	45,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	28,0 l/min
Pression de service optimale	4,50 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Famille de produits	SCPMc
Connexion électrique	M8-6
Code du configurateur	E90



Art.-Nr.: 10.02.02.07191



## Données de commande accessoires 10.02.02.07191

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK WB-M8-6 2000 K-6P	21.04.05.00488
Câble de raccordement	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.00489
Câble de raccordement	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Répartiteur de branchement	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4	10.02.02.05602
Silencieux (ronde)	SD 10.5x31.7 SCPM	10.02.02.05807
Ensemble d'air d'échappement	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Jeu de pièces de fixation	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
Article externe - ERP-US	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
Article externe - ERP-US	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Article externe - ERP-US	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Adaptateur fileté (mont)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522
Adaptateur fileté (mont)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b	10.02.02.05643



## Données de commande pièce de rechange 10.02.02.07191

Typ		Nombre d'article
Insert silencieux (rond)	SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b	10.02.02.05403

