

Art.-Nr.: 10.02.02.07397



SCPSc BY 2-14 G02 NC M12-5 NPN

Données techniques


Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur NPN
Connexion électrique	Connecteur M12, 5 pol
Type de protection IP	IP 65 (avec connecteur)
Vide max.	-850 mbar
Consommation d'air aspiration	82,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	71,5 l/min
Connexion	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Forme	Batterie
Taille de buse	2-14
Vanne de commande	sans courant, fermé
Mode de fonctionnement	Fonction économie d'énergie numérique

L'éjecteur compact SCPS / SCPSc / SCPSi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur, profilé de montage DIN, filtre, embase de raccordement de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation, ensemble d'air d'échappement



Art.-Nr.: 10.02.02.07397



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	106,00 mm
Largeur B1	18,60 mm
Hauteur H1	99,00 mm
Diamètre intérieur d	4,40 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/8"-F
Taille du trou d3	2,6 mm
Longueur L3	22,00 mm
Espacement des trous Y1	12,0 mm
Espacement des trous Y2	12,0 mm
Espacement des trous X1	36,9 mm
Espacement des trous X2	16,0 mm
Filetage G3	M12x1-M

Données de construction SCPSc BY 2-14 G02 NC M12-5 NPN




Données techniques


Attribut	Valeur
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	70,0 dB(A)
Niveau sonore libre	75,0 dB(A)
Poids propre	0,195 kg
Consommation d'air max. soufflée	120,0 l/min
Consommation d'air souffler	4,237 cfm
Consommation d'air aspiration	2,895 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	4,400 m³/h
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Plage de pression (pression de service) [psi]	43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration max.	2,524 cfm
Vide max.	-25,100 inHg
Forme	Batterie
Famille de produits	SCPSc
Taille de buse	2-14
Vanne de commande	sans courant, fermé


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07397


Art.-Nr.: 10.02.02.07397

**Données de performance**

Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]



Vide exécutable à différentes pressions de service



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]

**Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSc/SCPSc/SCPSc 15	-	0.07	0.15	0.25	0.4	0.6	0.9	1.3	2.3
SCPSc/SCPSc/SCPSc 2-14	-	-	-	0.1	0.2	0.35	0.65	1.2	2.3



Art.-Nr.: 10.02.02.07397

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	2	3	4	5	6
SCPS/SCPSc/SCPSci 15	450	660	870	880	865
SCPS/SCPSc/SCPSci 2-14	390	590	800	890	880

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPS/SCPSc/SCPSci 15	65.5	57.1	47.4	39.3	32	25.3	17	8.8	1.5
SCPS/SCPSc/SCPSci 2-14	71.8	61.4	52.5	42.2	31.9	23.5	15.3	8.5	1.2

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.07397

**Données de commande accessoires 10.02.02.07397**

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Répartiteur de branchement	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490
Pince pour profilé chapeau comp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPs	10.02.02.04149
Ensemble d'air d'échappement	ABL-SET SCPs zweistufig	10.02.02.04667
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 3 SCPs 07..15 G2	10.02.02.04884
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 4 SCPs 07..15 G2	10.02.02.04338
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 5 SCPs 07..15 G2	10.02.02.04858
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 6 SCPs 07..15 G2	10.02.02.04837
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 8 SCPs 07..15 G2	10.02.02.04937
Jeu de pièces de fixation	SET SCPs	10.02.02.04343
Filtre à vide (inline)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07397

Art.-Nr.: 10.02.02.07397



Données de commande pièce de rechange 10.02.02.07397

Typ		Nombre d'article
Insert silencieux (rond)	SD-EINS 15x16.5 SD	10.02.02.04141
Tamis (rond)	SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22	10.02.02.04404
Jeu de pièces d'usure éjecteur	VST SCPSc-zw-stuf-SD	10.02.02.04738

