



SCPLc 50 HF G FA NO PNP


Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Elektrik bağlantısı	Male connect M12, 5 pol
Tahliye derecesi	70,0 %
Hava tüketimi emiş	210,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	550,0 l/min
Boyut	50,00
Diş G1	G3/8" -F
Diş G2	G3/4" -F
Şekil kompakt ejektörler	Eksenel egzoz havası flanş versiyonu
Şekil	Yüksek Akış
Kontrol Valfi	Normalde açık

Çeşitli konfigürasyonlarda mevcut olan kompakt ejektör SCPLb / SCPLc / SCPLi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu, SEP nozulu, filtre ekranı

Mevcut aksesuarlar mevcuttur: güçlendirme kiti, montaj braket, vakum hortumu, hortum manşonu, bağlantı kablosu, vakum izleme, susturucu, egzoz havası toplama kanalı

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	297,00 mm
Uzunluk L2	54,50 mm
Uzunluk L	153,50 mm
Genişlik B2	13,80 mm
Genişlik B	66,00 mm
Yükseklik H1	74,00 mm
Yükseklik H	72,00 mm
İç çap d	5,50 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	G3/4"-F
Uzunluk L4	113,50 mm
Genişlik B3	34,00 mm
Delik aralığı Y1	62,0 mm
Delik aralığı Y2	60,0 mm
Delik aralığı X1	73,5 mm
Delik aralığı X2	124,5 mm
Uzunluk L5	13,50 mm
Diş G3	M4-F
Diş G5	M12x1-M


Tasarım verileri SCPLc 50 HF G FA NO PNP

**Teknik veriler**


Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Elektrik bağlantısı	Male connect M12, 5 pol
Koruma tipi IP	IP 54
Nozul boyutu	1,6 mm (üç aşamalı)
Tahliye derecesi	70,0 %
Maks. vakum	700 mbar
Ses seviyesi emiş	59,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	66,0 dB(A)
Ağırlık	850,00 g
Maks. hava tüketimi üfleme	124,0 l/min
Hava tüketimi üfleme	7,400 m³/h
Hava tüketimi emiş	12,600 m³/h
Vakum debisi (maks.)	33,000 m³/h
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 55 °C
Kontrol Valfi	Normalde açık



Art.-Nr.: 10.02.02.07581

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPL HV	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00
SCPL HF	320.00	460.00	610.00	720.00	740.00



	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPL 50 HF FA	550.00	278.00	214.00	138.00	105.00	72.00	38.00	-	-
SCPL 100 HF FA	1020.00	552.00	429.00	270.00	204.00	144.00	69.00	-	-
SCPL 150 HF FA	1460.00	818.00	601.00	382.00	296.00	199.00	80.00	-	-

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.07581WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07581

Art.-Nr.: 10.02.02.07581

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.07581**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Mouting braketi (inst.)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL	10.02.01.01705
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL M	10.02.01.01939
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL L	10.02.01.01940
Hortum manşonu	ST 25 AL-EL	10.02.01.01680
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/4-IG 80	10.07.01.00128
Güçlendirme kiti	SET SBPL/SCPL 75/100	10.02.01.01685

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.07581**

Typ		Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450
Yedek parça (Ejektör)	ERS VENT SCPLb/c	10.02.02.07698
Susturucu (küp şekli-inst.)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL	10.02.01.01585
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL	10.02.01.01541
O-ring	O-RING 10x2.5 NBR-70	10.07.08.00002
Elek, yuvarlak	SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22	10.02.02.07119

