

小型コンパクトターミナル

SCTMi PNT E4 ACV00083G



Art.-Nr.: 10.02.02.07601



技術資料


属性	価値
エジェクタタイプ1	SCPMt 10 6/4 NC E1U
エジェクタ本数	E4

SCTMi PNT E4 ACV00083G



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.07601

Art.-Nr.: 10.02.02.07601



デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	122.50 mm
グリッパーの長さ L2	12.50 mm
グリッパーの長さ L	87.50 mm
幅B2	51.80 mm
幅B	115.80 mm
高さ H2	34.00 mm
高さ H	91.50 mm
内径d1	4.5 mm
d2	8.0 mm
内径d	5.50 mm
スレッドG1	M12x1-M
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	6.0 mm
グリッパーの長さ L3	27.50 mm
幅B3	64.00 mm
高さ H3	81.20 mm
高さH4	16.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	40.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	12.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	105.5 mm
高さ H5	12.50 mm

デザインデータ SCTMi PNT E4 ACV00083G




技術資料

属性	値
質量	1.012 kg
エジェクタタイプ1	SCPMt 10 6/4 NC E1U
エジェクタ本数	E4

Art.-Nr.: 10.02.02.07601



テクニカルデータ



各作業圧で実現する真空度



各作業圧で実現する真空度

Typ	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
0.3 / 0.5 / 0.7 mm	416	512	711	866	880	875	860	850	845
1.0 mm	350	416	512	725	866	880	870	860	850
1.2 mm	330	460	610	740	850	922	930	927	925



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.02.07601



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.07601

Art.-Nr.: 10.02.02.07601



発注データ アクセサリ 10.02.02.07601

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
インラインフィルター	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
	P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5	21.04.05.00606
	P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5	21.04.05.00607
	P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK	21.04.05.00351
電力/電源ケーブル	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
	ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D	21.04.05.00353
	NETZ-KA-M12-DK 5m	21.04.05.00354
	ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45	21.04.05.00355
	ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45	21.04.05.00356



発注データ スペアパーツ 10.02.02.07601

Typ		本数
コンパクトエジェクタ	SCPMt 10 6/4 NC E1U	10.02.02.06946
エジェクタマニホールド用メクラプラグ	EJEK-PL SCTMi	10.02.02.07263
中空スクリュー、スペシャルデザイン	SCHR M8x92.7 SCTMi	10.02.02.06948
フラット真空オネジ供給	FL-STEC 10 8 8	21.04.06.00723



発注データ ウェアパーツ 10.02.02.07601

Typ		本数
スペアパーツ一式	ERS SCTMi SD	10.02.02.07341

