

Art.-Nr.: 10.02.02.07603



SCPLc 100 HF G FA NO PNP

Technische Daten

Attribut	Wert
Bauart Vakuumschalter	PNP schaltend
Elektrischer Anschluss	Stecker M12, 5 polig
Evakuierungsgrad	90,0 %
Luftverbrauch Saugen	395,0 l/min
Saugvermögen (max.)	870,0 l/min
Baugröße	100,00
Gewinde G1	G3/8"-IG
Gewinde G2	G1"-IG
Bauform Kompaktejektoren	Flansch-Version mit axialer Abluft
Bauform	High Flow
Steuerung Ventil	Stromlos offen


Der Kompaktejektor SCPLb / SCPLc / SCPLi, verfügbar in verschiedenen Ausbaustufen, wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer, SEP-Düse, Filtersieb

Verfügbares Zubehör: Nachrüstsatz, Befestigungswinkel, Vakuum-Schlauch, Schlauchtülle, Anschlusskabel, Vakuumüberwachung, Schalldämpfer, Sammelabluftführung



Art.-Nr.: 10.02.02.07603



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	297,00 mm
Länge L2	54,50 mm
Länge L	153,50 mm
Breite B2	13,80 mm
Breite B	97,80 mm
Höhe H1	74,00 mm
Höhe H	72,00 mm
Innendurchmesser d	5,50 mm
Gewinde G1	G3/8"-IG
Gewinde G2	G1"-IG
Länge L4	113,50 mm
Breite B3	34,00 mm
Lochabstand Y1	62,0 mm
Lochabstand Y2	60,0 mm
Lochabstand X1	73,5 mm
Lochabstand X2	124,5 mm
Länge L5	13,50 mm
Gewinde G3	M4-IG
Gewinde G5	M12x1-AG

Konstruktionsdaten SCPLc 100 HF G FA NO PNP




Technische Daten

Attribut	Wert
Schutzart IP	IP 54
Max. Vakuum	900 mbar
Schalldruckpegel angesaugt	64,0 dB(A)
Schalldruckpegel frei	70,0 dB(A)
Gewicht	1.250,00 g
Max. Luftverbrauch Abblasen	124,0 l/min
Luftverbrauch Abblasen	7,400 m³/h
Luftverbrauch Saugen	23,700 m³/h
Saugvermögen (max.)	52,200 m³/h
Baugröße	100,00
Opt. Betriebsdruck	4,50 bar
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur	0 ... 55 °C



Art.-Nr.: 10.02.02.07603

**Leistungsdaten**

Erreichbares Vakuum bei unterschiedlichem Betriebsdruck

**Erreichbares Vakuum bei unterschiedlichem Betriebsdruck**

	2	3	4	5	6
SCPL	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.02.02.07603**Bestelldaten Zubehör 10.02.02.07603**

Typ		Artikelnummer
Anschlusskabel	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Anschlusskabel	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Anschlusskabel	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Befestigungswinkel (mont)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL	10.02.01.01705
Abluftset	ABL-SET SBPL/SCPL M	10.02.01.01939
Schlauchtülle	ST 32 AL-EL	10.02.01.01681
Staubfilter	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
Nachrüstsatz	SET SBPL/SCPL 125/150	10.02.01.01686

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07603

Art.-Nr.: 10.02.02.07603

**Bestelldaten Ersatzteile 10.02.02.07603**

Typ		Artikelnummer
Ejektormodul	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
Ersatzteilsatz	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450
Ersatzteil Ejektor	ERS VENT SCPLb/c	10.02.02.07698
Schalldämpfer (quaderförmig-mont)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL	10.02.01.01585
Dichtrahmen	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL	10.02.01.01541
O-Ring	O-RING 10x2.5 NBR-70	10.07.08.00002
Sieb-Rund	SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22	10.02.02.07119

