

Art.-Nr.: 10.02.02.07610



SCPSc-UHV-HD 16 G02 NC NPN

Données techniques


Diamètre de la buse	1,6 mm
Forme des éjecteurs compacts	HD
Type de protection IP	IP 65 (avec connecteur)
Vide max.	-910 mbar
Niveau sonore libre	75,0 dB(A)
Consommation d'air aspiration	105,6 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	53,2 l/min
Connexion	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Vanne de commande	sans courant, fermé
Fonction de l'éjecteur	Fonction économie d'énergie numérique

L'éjecteur compact SCPSc- / SCPSc- / SCPSc- / SCPSc-UHV-HD est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur, profilé de montage DIN, filtre, embase de raccordement de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation



Art.-Nr.: 10.02.02.07610



Données de construction

Longueur L1	148,40 mm
Longueur L2	91,50 mm
Longueur L	135,00 mm
Largeur B1	18,60 mm
Largeur B	18,00 mm
Hauteur H2	40,80 mm
Hauteur H	99,00 mm
Diamètre extérieur D2	9,0 mm
Diamètre extérieur D	16,50 mm
Diamètre intérieur d	4,40 mm
Filetage G1	G 1/8"-F
Filetage G2	G 1/8"-F
Taille du trou d3	2,6 mm
Longueur L3	22,00 mm
Longueur L4	29,50 mm
Hauteur H3	47,50 mm
Hauteur H4	16,50 mm
Espacement des trous Y1	12,0 mm
Espacement des trous Y2	12,0 mm
Espacement des trous X1	36,9 mm

Données de construction SCPSc-UHV-HD 16 G02 NC NPN



Données techniques




Degré d'évacuation	91,0 %
Niveau pression sonore aspiration	77,0 dB(A)
Niveau sonore libre	75,0 dB(A)
Poids propre	0,210 kg
Consommation d'air max. soufflée	120,0 l/min
Consommation d'air souffler	4,237 cfm
Consommation d'air aspiration	3,729 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	3,200 m³/h
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Plage de pression (pression de service) [psi]	43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration max.	1,878 cfm
Vide max.	-26,872 inHg
Famille de produits	SCPSc-UHV-HD
Taille de buse	16
Connexion	G02
Vanne de commande	sans courant, fermé



Art.-Nr.: 10.02.02.07610



Données de performance



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07610

Art.-Nr.: 10.02.02.07610

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 07	0.00	0.08	0.25	0.41	0.60	0.81	1.00	1.31	1.62	2.00	2.43	2.92	3.47	4.10	4.85	5.88	7.75	11.39	18.19
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 11	0.00	0.08	0.18	0.26	0.35	0.44	0.55	0.67	0.81	0.97	1.15	1.35	1.59	1.87	2.22	2.64	3.36	4.58	6.52
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 16	0.00	0.07	0.11	0.15	0.20	0.25	0.31	0.37	0.44	0.53	0.63	0.73	0.86	1.00	1.19	1.42	1.77	2.52	3.96

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 07	13.0	10.9	9.3	8.0	6.9	5.9	4.9	4.0	3.1	2.5	1.9	1.4	1.0	0.7	0.5	0.3	0.1	0.1
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 11	27.8	22.2	18.4	16.1	14.7	13.5	12.2	11.2	10.0	8.8	7.5	6.2	4.9	3.7	2.5	1.5	0.7	0.1
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 16	53.2	46.1	40.6	36.1	31.1	25.5	20.4	16.3	13.1	10.9	9.4	8.2	7.0	5.6	3.8	1.6	0.5	0.1

	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 07	400	511	658	795	896	911	905	899	893
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 11	421	581	738	867	909	911	909	908	907
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 16	459	625	786	884	908	912	909	905	901



Art.-Nr.: 10.02.02.07610

**Données de commande accessoires 10.02.02.07610**

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Répartiteur de branchement	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490
Pince pour profilé chapeau comp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPs	10.02.02.04149
Filtre à vide (inline)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Filtre à vide en cloche	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119

**Données de commande pièce de rechange 10.02.02.07610**

Typ		Nombre d'article
Silencieux (ronde)	SD 16.5x51 SCPs	10.02.02.05094
Kit de vide éjecteur (mont)	VACU-SET 16 12.80x76.60 SCPs	10.02.02.05052
Ensemble d'entretien éjecteur	WART SCPs/SCPsi-HD	10.02.02.06343

