

コンパクトエジェクタ

SCPLc 100 HF G FA NO NPN



Art.-Nr.: 10.02.02.07693



技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	NPNスイッチング
到達真空圧	70.0 %
エア消費量吸引	395.0 l/min
吸込量（最大）	1,020.0 l/min
サイズ	100.00
スレッドG1	G3/8"-F
デザインコンパクトエジェクタ	排気エア接続フランジタイプ：上部
デザイン	多め（通気性のあるワーク向け
電磁弁	ノーマルオープン

SCPLc 100 HF G FA NO NPN

コンパクトエジェクタ SCPLb / SCPLc / SCPLi は、組立済みで納品されます。


スペアパーツ: サイレンサ、エジェクタノズル SEP、フィルターメッシュ

対応アクセサリ: レトロフィットキット、取付け用ブラケット、真空ホース、ホーススリーブ、電気接続ケーブル、真空ゲージ、サイレンサ、集中排気用コネクタ



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.07693

Art.-Nr.: 10.02.02.07693



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	297.00 mm
グリッパーの長さ L2	54.50 mm
グリッパーの長さ L	153.50 mm
幅B2	13.80 mm
幅B	97.80 mm
高さ H1	74.00 mm
高さ H	72.00 mm
内径d	5.50 mm
スレッドG1	G3/8"-F
デザインコンパクトエジェクタ	排気エア接続フランジタイプ：上部
グリッパーの長さ L4	113.50 mm
幅B3	34.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	62.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	60.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	73.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	124.5 mm
グリッパーの長さ L5	13.50 mm
スレッドG3	M4-F
スレッドG5	M12x1-M

デザインデータ SCPLc 100 HF G FA NO NPN



技術資料


属性	価値
構築真空スイッチ	NPNスイッチング
ノズルサイズ	1.6mm (三段)
推奨圧縮エアホース内径	9.0 mm
推奨ホース内径 真空	32.0 mm
到達真空圧	70.0 %
最大真空	700 mbar
ノイズレベル吸引	64.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	70.0 dB(A)
質量	1,461.20 g
最大エア消費量 真空破壊	124.0 l/min
エア消費量真空破壊	7.400 m³/h
エア消費量吸引	23.700 m³/h
吸込量 (最大)	61.200 m³/h
最適作動圧	4.50 bar
電磁弁	ノーマルオープン


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.07693


Art.-Nr.: 10.02.02.07693



テクニカルデータ



各作業圧で実現する真空度



各作業圧で実現する真空度

	2	3	4	5	6
SCPL HV	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00
SCPL HF	320.00	460.00	610.00	720.00	740.00



	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPL 50 HF FA	550.00	278.00	214.00	138.00	105.00	72.00	38.00	-	-
SCPL 100 HF FA	1020.00	552.00	429.00	270.00	204.00	144.00	69.00	-	-
SCPL 150 HF FA	1460.00	818.00	601.00	382.00	296.00	199.00	80.00	-	-



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.02.07693WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.07693

Art.-Nr.: 10.02.02.07693



発注データ アクセサリ 10.02.02.07693

Typ		本数
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
接続ケーブル	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
接続ケーブル	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
取付金具	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL	10.02.01.01705
エア排気口接続セット	ABL-SET SBPL/SCPL M	10.02.01.01939
ホーススリーブ	ST 32 AL-EL	10.02.01.01681
ダストフィルター	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
改造キット	SET SBPL/SCPL 125/150	10.02.01.01686



発注データ スペアパーツ 10.02.02.07693

Typ		本数
エジェクタモジュール	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
スペアパーツ一式	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450
スペアパーツ (エジェクタ)	ERS VENT SCPLb/c	10.02.02.07698
サイレンサ付き (キューブ型)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL	10.02.01.01585
シーリングフレーム	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL	10.02.01.01541
Oリング	O-RING 10x2.5 NBR-70	10.07.08.00002
ふるい、円形	SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22	10.02.02.07119


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.07693