Système Venturi compact min.

SCPMc-Q 10 S04 IMP M8-6 PNP

Art.-Nr.: 10.02.02.08362



SCPMc-Q 10 S04 IMP M8-6 PNP


Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Connexion électrique	Connecteur M8, 6 pôles
Type de protection IP	IP 40 (avec connecteur)
Taille de buse	1,0 mm
Vide max.	870 mbar
Niveau sonore libre	71,0 dB(A)
Consommation d'air aspiration	45,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	28,0 l/min
À la pression de service	4,0 ... 6,0
Connexion	Flexible D6(1)-D6(2)
Plage de pression (pression de service) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Vanne de commande	Vanne d'impulsion

L'éjecteur compact SCPM-Q est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : jeu de vannes, module de piston, électrovanne, unité de commande, chaîne de buses, corps, kit de base

Accessoires disponibles : câble de raccordement, kit de montage, adaptateur de connexion pour SCPM, kit d'air d'échappement, adaptateur fileté, raccord à vis enfichable, filtre à vide



Données de construction SCPMc-Q 10 S04 IMP M8-6 PNP

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	102,60 mm
Largeur B1	12,00 mm
Hauteur H1	77,90 mm
Diamètre intérieur d1	6,2 mm
d2	6,2 mm
Taille du trou d3	8,7 mm
Espacement des trous Y1	24,0 mm
Espacement des trous X1	22,0 mm
Taille du trou d4	4,5 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Système Venturi compact min.


SCPMc-Q 10 S04 IMP M8-6 PNP

Art.-Nr.: 10.02.02.08362

Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Vanne de commande	IMP
Taille de buse	1,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	4,0 mm
Degré d'évacuation	87,0 %
Vide max.	870 mbar
Niveau pression sonore aspiration	72,0 dB(A)
Niveau sonore libre	71,0 dB(A)
Poids propre	88,50 g
Consommation d'air max. soufflée	64,0 l/min
Consommation d'air aspiration	45,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	28,0 l/min
Pression de service optimale	4,50 bar
Connexion	Flexible D6(1)-D6(2)
Plage de pression (pression de service) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Famille de produits	SCPMc-Q
Connexion électrique	M8-6

Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Système Venturi compact min.

SCPMc-Q 10 S04 IMP M8-6 PNP

Art.-Nr.: 10.02.02.08362

Vide exécutable à différentes pressions de service

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
SCPM-Q 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM-Q 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM-Q 12	330	460	640	740	850	922	930	927	925

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.02.02.08362**

Données de commande accessoires 10.02.02.08362

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK WB-M8-6 2000 K-6P	21.04.05.00488
Câble de raccordement	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Câble de raccordement	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.00489
Répartiteur de branchement	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4	10.02.02.05602
Jeu de pièces de fixation	SET SCPMb/c/i-Q	10.02.02.08390
Cadre d'installation	BEF-WIN 15x45.6x50 1.5 SCPMb/c/i-Q	10.02.02.08391
Cadre d'installation	BEF-WIN 12x45x50 SCPMb/c/i-Q	10.02.02.08392
Ensemble d'air d'échappement	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Adaptateur fileté (mont)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522
Adaptateur fileté (mont)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b	10.02.02.05643
Raccord rapide droit	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Raccord rapide droit	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Filtre à vide (inline)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328

Données de commande pièce de rechange 10.02.02.08362

Typ		Nombre d'article
Commande	STEU 24V-DC NP M8-6 PNP SCPMc	10.02.02.05191
Porte-vent (mont)	DUES-STOC 1/2.5 SCPMicb-Q 10	10.02.02.08246
Corps de base (rectangulaire-mont)	GK 88.25x12x49.7 SCPMicb-Q	10.02.02.07905
Jeu de base	SET SCPMicb-Q	10.02.02.08250

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Système Venturi compact min.

SCPMc-Q 10 S04 IMP M8-6 PNP

Art.-Nr.: 10.02.02.08362

Données de commande pièces d'usure 10.02.02.08362

Typ		Nombre d'article
Ensemble de soupape	VENT-EINH IMP	10.02.02.08241
Piston (mont)	KOLB 10.6x70.5	10.02.02.07885
Électrovanne	EMV 0.7 24V-DC 3/2 NC FLAN	10.05.01.00382

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr