

RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH


Art.-Nr.: 10.02.03.00378



RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH

Le générateur de vide pneumatique RECBi MATCH est disponible dans les variantes suivantes :

- Avec préhenseur PXR monté
- Avec bride de raccordement pour préhenseur modulaire PXT
- Avec plaque de raccordement universelle montée



Données de construction RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH

Données techniques

Tension DC	24 V - DC
Fonction supplémentaire	PXR (forme en X)
Application	DIO / IO-Link
Modèle	Système de changement rapide MATCH
Vanne de commande	sans courant, fermé

Données de construction

Longueur L2	70,00 mm
Longueur L	156,00 mm
Largeur B1	276,00 mm
Largeur B	75,00 mm
Hauteur H1	67,50 mm
Hauteur H2	25,00 mm
Hauteur H	43,00 mm
Diamètre extérieur D1	86,2 mm
Diamètre extérieur D	75,50 mm
Hauteur H3	12,00 mm
Espacement des trous Y2	55,0 mm
Espacement des trous Y3	120,0 mm
Espacement des trous X2	110,0 mm
Espacement des trous X3	240,0 mm



Art.-Nr.: 10.02.03.00378

**Données techniques**

Vide max.	850 mbar
Tension DC	24 V - DC
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	PXR (forme en X)
Puissance nominale	1,00 W
Capacité d'aspiration max.	52,5 l/min
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Vanne de commande	sans courant, fermé
Tension	24V - DC
Courant nominal	0,0 A

**Données de commande accessoires 10.02.03.00378**

Typ		Nombre d'article
Article externe - ERP-CN	ZUB RECBi-PXR	10.02.03.00414
Module Électrovanne	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Station de stockage	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Amortisseur de bruit (rectang.-mont)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441

**Données de commande pièce de rechange 10.02.03.00378**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces de rechange	ERS RECB SD	10.02.03.00422
Jeu de pièces de rechange	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
Modules d'éjecteur	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493
Ventouse à soufflets (rondes)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.04530

