

RECBİ 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH

Art.-Nr.: 10.02.03.00378




Teknik veriler

Gerilim DC	24 V - DC
Ek fonksiyon alanı tutucu	PXR (X-şekli)
Uygulama	DIO / IO-Link
İnşaat	Hızlı değiştirme sistemi MATCH
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

RECBİ 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH

Pnömatik vakum jeneratörü RECBİ MATCH aşağıdaki versiyonlarda mevcuttur:

- Monte edilmiş PXR tutucu ile
- Modüler tutucu sistemi PXT için bağlantı flanşlı
- Monte edilmiş universal bağlantı plakası ile



Tasarım verileri

Uzunluk L2	70,00 mm
Uzunluk L	156,00 mm
Genişlik B1	276,00 mm
Genişlik B	75,00 mm
Yükseklik H1	67,50 mm
Yükseklik H2	25,00 mm
Yükseklik H	43,00 mm
Dış çap D1	86,2 mm
Dış çap D	75,50 mm
Yükseklik H3	12,00 mm
Delik aralığı Y2	55,0 mm
Delik aralığı Y3	120,0 mm
Delik aralığı X2	110,0 mm
Delik aralığı X3	240,0 mm

Tasarım verileri RECBİ 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00378

RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH

Art.-Nr.: 10.02.03.00378

**Teknik veriler**

Maks. vakum	850 mbar
Gerilim DC	24 V - DC
Ek fonksiyon alanı tutucu	PXR (X-şekli)
Nominal güç	1,00 W
Vakum debisi (maks.)	52,5 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.00 ... 7.00 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Gerilim	24V - DC
Nominal akım	0,0 A

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.03.00378**

Typ	Ürün numarası
Aksesuarlar	ZUB RECBi-PXRX
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
Depolama istasyonu	STATION 150x110x22 MATCH
Susturucu (küp şekli-inst.)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.03.00378**

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS RECB SD
Yedek parça seti	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP
Ejektör modülü	SEP HV 2 14 13 S
Körüklü vantuzlar (yuvarlak)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

