

オートツールチェンジャーMATCH向けエジェクタモジュール

RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH



Art.-Nr.: 10.02.03.00378



技術資料


供給電圧 DC	DC 24 V
製品仕様：グリッパー	PXR (Xシェイプ)
アプリケーション	DIO / IO-Link
構築	クイックチェンジシステム MATCH
電磁弁	ノーマルクローズ

RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH

MATCH対応 空圧式エジェクタ RECBi-MATCHは、以下のタイプをラインアップしています。

- RECB-...-PXR: モジュール式グリッパースystemPXR接続タイプ
- RECB-...-PXT: モジュール式グリッパースystemPXT接続タイプ
- RECB-...-UNI: ハンド接続フランジタイプ

デザインデータ



グリッパーの長さ L2	70.00 mm
グリッパーの長さ L	156.00 mm
幅B1	276.00 mm
幅B	75.00 mm
高さ H1	67.50 mm
高さ H2	25.00 mm
高さ H	43.00 mm
外径 D1	86.2 mm
外径D	75.50 mm
高さ H3	12.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	55.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y3	120.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	110.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X3	240.0 mm

デザインデータ RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00378

オートツールチェンジャーMATCH向けエジェクタモジュール
RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C MATCH



Art.-Nr.: 10.02.03.00378



技術資料

最大真空	850 mbar
供給電圧 DC	DC 24 V
製品仕様：グリッパー	PXR (Xシェイプ)
定格電力	1.00 W
最大吸込量	52.5 l/min
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.00 ...7.00気圧
作動温度	0 ~ 50 °C
電磁弁	ノーマルクローズ
供給電圧	24V - DC
定格電流	0.0 A



発注データ アクセサリ **10.02.03.00378**

Typ		本数
アクセサリ	ZUB RECBi-PXRX	10.02.03.00414
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
グリッパーステーション	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
サイレンサ付き（キューブ型）	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441



発注データ スペアパーツ **10.02.03.00378**

Typ		本数
スペアパーツセット	ERS RECB SD	10.02.03.00422
スペアパーツ一式	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
エジェクタモジュール	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493
ペローズ真空吸着パッド	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.04530



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00378