

Art.-Nr.: 10.02.03.00379




### Technische Daten

Attribut	Wert
Spannung DC	24 V - DC
Zusatzfunktion Flächengreifer	PXR (I-Form)
Verwendung	IO-Link
Ausführung	Schnellwechselsystem MATCH
Steuerung Ventil	Stromlos offen

RECBi 24V-DC NO PXR-I 2C MATCH

Der pneumatische Vakuum-Erzeuger RECBi MATCH ist in folgenden Varianten verfügbar:

- Mit montiertem PXR-Greifer
- Mit Anschlussflansch für Greiferbaukasten PXT
- Mit montierter Universal-Anschlussplatte



Konstruktionsdaten RECBi 24V-DC NO PXR-I 2C MATCH

### Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L2	70,00 mm
Länge L	107,50 mm
Breite B1	246,00 mm
Breite B	75,00 mm
Höhe H1	92,50 mm
Höhe H2	25,00 mm
Höhe H	68,00 mm
Außendurchmesser D1	86,2 mm
Außendurchmesser D	75,50 mm
Höhe H3	12,00 mm



Art.-Nr.: 10.02.03.00379

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Max. Vakuum	850 mbar
Spannung DC	24 V - DC
Zusatzfunktion Flächengreifer	PXR (I-Form)
Nennleistung	3,00 W
Saugvermögen (max.)	52,5 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Einsatztemperatur	0 ... 50 °C
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Spannung	24V - DC
Nennstrom	0,1 A

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.02.03.00379](http://www.schmalz.com/10.02.03.00379)**Bestelldaten Zubehör 10.02.03.00379**

Typ		Artikelnummer
Zubehör	ZUB RECBi-PXRI	10.02.03.00413
Ventil-Baugruppe	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Ablagestation	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Schalldämpfer (quaderförmig-mont)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441

**Bestelldaten Ersatzteile 10.02.03.00379**

Typ		Artikelnummer
Ersatzteilsatz	ERS RECB SD	10.02.03.00422
Ersatzteilsatz	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
Ejektormodul	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493
Balgsauggreifer (rund)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.04530

