

# オートツールチェンジャーMATCH向けエジェクタモジュール RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C MATCH



Art.-Nr.: 10.02.03.00397




## 技術資料

| 属性         | 価値                 |
|------------|--------------------|
| 供給電圧 DC    | DC 24 V            |
| 製品仕様：グリッパー | PXT (1ビーム)         |
| アプリケーション   | DIO / IO-Link      |
| 構築         | クイックチェンジシステム MATCH |
| 電磁弁        | ノーマルオープン           |

RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C MATCH

MATCH対応 空圧式エジェクタ RECBi-MATCHは、以下のタイプをラインアップしています。

- RECB-...-PXR: モジュール式グリッパースystemPXR接続タイプ
- RECB-...-PXT: モジュール式グリッパースystemPXT接続タイプ
- RECB-...-UNI: ハンド接続フランジタイプ



デザインデータ RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C MATCH

## デザインデータ

| 属性          | 価値        |
|-------------|-----------|
| グリッパーの長さ L2 | 70.00 mm  |
| グリッパーの長さ L  | 110.50 mm |
| 幅 B         | 75.00 mm  |
| 高さ H1       | 74.50 mm  |
| 高さ H2       | 25.00 mm  |
| 高さ H        | 55.50 mm  |
| 外径 D1       | 86.2 mm   |
| 外径 D2       | 26.5 mm   |
| 外径 D        | 75.50 mm  |
| 高さ H3       | 19.00 mm  |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.03.00397](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.03.00397)

# オートツールチェンジャーMATCH向けエジェクタモジュール RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C MATCH



Art.-Nr.: 10.02.03.00397



## 技術資料

| 属性               | 値                |
|------------------|------------------|
| 最大真空             | 850 mbar         |
| 供給電圧 DC          | DC 24 V          |
| 製品仕様: グリッパー      | PXT (1ビーム)       |
| 定格電力             | 1.51 W           |
| 最大吸込量            | 52.5 l/min       |
| 圧力範囲 (作動圧) [bar] | 3.00 ... 7.00 気圧 |
| 作動温度             | 0 ~ 50 °C        |
| 電磁弁              | ノーマルオープン         |
| 供給電圧             | 24V - DC         |
| 定格電流             | 0.1 A            |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: [www.schmalz.co.jp/10.02.03.00397](http://www.schmalz.co.jp/10.02.03.00397)



## データアクセサリを注文する 10.02.03.00397

| Typ         | Artikelnummer                                |
|-------------|----------------------------------------------|
| アクセサリ       | ZUB RECB-PXT-1 MATCH 10.02.03.00410          |
| ソレノイドバルブ組立  | VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC 10.08.09.00032 |
| グリッパーステーション | STATION 150x110x22 MATCH 10.08.09.00013      |
| サイレンサ       | SD 66.7x24.4x24.5 RECBi 10.02.03.00441       |



## スペアパーツの注文データ 10.02.03.00397

| Typ        | Artikelnummer                         |
|------------|---------------------------------------|
| スペアパーツセット  | ERS RECB SD 10.02.03.00422            |
| スペアパーツセット  | ERS SEP-13 6xRUE-KLAP 10.02.01.01449  |
| エジェクタモジュール | SEP HV 2 14 13 S 10.02.01.01493       |
| Oリング       | O-RING 10.3x2.4 NBR-70 10.07.08.00090 |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.03.00397](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.03.00397)